

**SAIE-M5B-3-0.2U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Beépített dugók, M5, Hüvely (mama) , egyenes, Felerősítő menet: , Pólusszám: 3, Sodrat / kábelhossz: 0.2 m |
| Rendelési szám | <a href="#">1873060000</a>                                                                                 |
| Típus          | SAIE-M5B-3-0.2U                                                                                            |
| GTIN (EAN)     | 4032248478309                                                                                              |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                    |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 3.63 g |
|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                             |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

## Kábel műszaki adatai

|                  |                      |                     |       |
|------------------|----------------------|---------------------|-------|
| Érkeresztmetszet | 0.14 mm <sup>2</sup> | Sodrat / kábelhossz | 0.2 m |
| Színkód gyűrű    | Barna, Kék, Fekete   | Pólusok száma       | 3     |

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai


|                     |                            |                             |                       |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Pólusszám           | 3                          | Érintkező felület           | Aranyozott            |
| Csatlakozás típusa  | Aljzatos csatlakozó        | Ház fő anyaga               | Sárgaréz, nikkelezett |
| Névleges feszültség | 60 V                       | Névleges áram               | 1 A                   |
| Védelmi osztály     | IP67, becsavart állapotban | Dugaszolási ciklusok        | ≥ 500                 |
| Kábelcsavarzat      | M 5                        | Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+80 °C          |

## Általános adatok

|                             |                            |                      |                       |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Pólusszám                   | 3                          | Csatlakozási menet   | M5                    |
| Érintkező felület           | Aranyozott                 | Érkeresztmetszet     | 0.14 mm <sup>2</sup>  |
| Csatlakozás típusa          | Aljzatos csatlakozó        | Ház fő anyaga        | Sárgaréz, nikkelezett |
| Névleges feszültség         | 60 V                       | Névleges áram        | 1 A                   |
| Védelmi osztály             | IP67, becsavart állapotban | Dugaszolási ciklusok | ≥ 500                 |
| Kábelcsavarzat              | M 5                        | Alapanyag            | PVC                   |
| Névleges feszültség         | 60 V                       | 1. csatlakozás       | M5                    |
| 2. csatlakozás              | Flying wires               | Sodrat / kábelhossz  | 0.2 m                 |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+80 °C               | Vezeték külső atm.   | -                     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003570    | ETIM 9.0    | EC003570    |
| ETIM 10.0   | EC003570    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 |             |             |

**Kapcsolási rajz****Póluskiosztás**