

## SAIB-VSB-3P/24/9/LD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Egyedi igényekre szabható dugókat gyakran használunk a különleges célú gépgyártásban. Ilyen dugaszok mágnesszelepek csatlakoztatására használatosak. A szelepcsatlakozók az összes szabványos kialakítás típusban kaphatók. A választék tartalmazza az A, B ipari, a DIN szerinti B, C ipari és a DIN szerinti C kialakítás típusokat. A szelepcsatlakozók 3 és 4-sarkú változatban kábel nélkül kaphatók. Lapos tömítést mellékelünk, amelyet ha felcsavaroznak, garantálja az IP 65-ös védettséget.

## Általános rendelési adatok

|                        |                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat               | Dugaszolható szelepcsatlakozó (helyszínen összeszerelt), Pólusszám: 3, B építési forma ipar (11 mm), Csillapító dióda, 24 V, 0.34...1.5 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám         | <a href="#">1873180000</a>                                                                                                                              |
| Típus                  | SAIB-VSB-3P/24/9/LD                                                                                                                                     |
| GTIN (EAN)             | 4032248492541                                                                                                                                           |
| Qty.                   | 1 Darab                                                                                                                                                 |
| Szállítás állapota     | Ez a termék már nem kapható.                                                                                                                            |
| Utolsó rendelési dátum | 2027-02-28T00:00:00+01:00                                                                                                                               |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |      |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 22 g |
|-------------|------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                             |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |


## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

|                                   |                                  |                                                     |                              |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Pólusszám                         | 3                                | Kódolás                                             | B építési forma ipar (11 mm) |
| Érintkező felület                 | CuSn                             | LED                                                 | Igen                         |
| Csatlakozás típusa                | Csavaros csatlakozás             | Ház fő anyaga                                       | PA 6 GF                      |
| Szigetelési ellenállás            | 108 Ω                            | Kábelátmérő, max.                                   | 7 mm                         |
| Kábelátmérő, min.                 | 4.5 mm                           | Érintkező anyaga                                    | CuZn                         |
| Vezeték-keresztmetszet, max.      | 1.5 mm <sup>2</sup>              | Vezeték-keresztmetszet, min.                        | 0.34 mm <sup>2</sup>         |
| Névleges feszültség               | 24 V                             | Névleges áram                                       | 8 A                          |
| Védelmi osztály                   | IP65, IP67, becsavart állapotban | Dugaszolási ciklusok                                | ≤ 50                         |
| Szennyezés súlyossága             | 3                                | Kábelcsavarzat                                      | PG 9                         |
| Árnyékolás csatlakozás            | Nem                              | Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott | Csillapító dióda             |
| Ház hőmérsékleti tartománya       | -30...+90 °C                     | Csatlakozási keresztmetszet, max.                   | 1.5 mm <sup>2</sup>          |
| Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0.34 mm <sup>2</sup>             |                                                     |                              |


## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003623    | ETIM 9.0    | EC003623    |
| ETIM 10.0   | EC003623    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-05 |             |             |

## Méretrajz



## Póluskiosztás



## Kapcsolási rajz

