

## SAIB-VSC-4P/250/7-OB


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Egyedi igényekre szabható dugókat gyakran használunk a különleges célú gépgyártásban. Ilyen dugaszok mágnesszelepek csatlakoztatására használatosak. A szelepcsatlakozók az összes szabványos kialakítás típusban kaphatók. A választék tartalmazza az A, B ipari, a DIN szerinti B, C ipari és a DIN szerinti C kialakítás típusokat. A szelepcsatlakozók 3 és 4-sarkú változatban kábel nélkül kaphatók. Lapos tömítést mellékelünk, amelyet ha felcsavaroznak, garantálja az IP 65-ös védettséget.

## Általános rendelési adatok

|                        |                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat               | Dugaszolható szelepcsatlakozó (helyszínen összeszerelt), Pólusszám: 4, C építési forma ipar (9,4 mm), Áramkör nélkül, 250 V, 0.25...0.75 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám         | <a href="#">1873210000</a>                                                                                                                               |
| Típus                  | SAIB-VSC-4P/250/7-OB                                                                                                                                     |
| GTIN (EAN)             | 4032248495436                                                                                                                                            |
| Qty.                   | 1 Darab                                                                                                                                                  |
| Szállítás állapota     | Ez a termék már nem kapható.                                                                                                                             |
| Utolsó rendelési dátum | 2027-02-28T00:00:00+01:00                                                                                                                                |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 13 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                             |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

|                                   |                            |                                                     |                               |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pólusszám                         | 4                          | Kódolás                                             | C építési forma ipar (9,4 mm) |
| Érintkező felület                 | CuSn                       | LED                                                 | Nem                           |
| Csatlakozás típusa                | Csavaros csatlakozás       | Ház fő anyaga                                       | PA 6 GF                       |
| Szigetelési ellenállás            | 108 Ω                      | Kábelátmérő, max.                                   | 6 mm                          |
| Kábelátmérő, min.                 | 4.5 mm                     | Érintkező anyaga                                    | CuZn                          |
| Vezeték-keresztmetszet, max.      | 0.75 mm <sup>2</sup>       | Vezeték-keresztmetszet, min.                        | 0.25 mm <sup>2</sup>          |
| Névleges feszültség               | 250 V                      | Névleges áram                                       | 6 A                           |
| Védelmi osztály                   | IP65, becsavart állapotban | Dugaszolási ciklusok                                | ≤ 50                          |
| Szennyezés súlyossága             | 3                          | Kábelcsavarzat                                      | PG 7                          |
| Árnyékolás csatlakozás            | Nem                        | Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott | Áramkör nélkül                |
| Ház hőmérsékleti tartománya       | -25...+90 °C               | Csatlakozási keresztmetszet, max.                   | 0.75 mm <sup>2</sup>          |
| Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0.25 mm <sup>2</sup>       |                                                     |                               |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003623    | ETIM 9.0    | EC003623    |
| ETIM 10.0   | EC003623    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-05 |             |             |

