

TM 202/30 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



A kép illusztráció

TM hüvelyek kiterjedt választéka általános célú használatra alkalmas. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek. Ez a termékcsalád becsúsztható jelölőlapokat tartalmaz, maximális védelemmel a külső hatások ellen. A TM hüvelyek rugalmas felszerelést tesznek lehetővé.

- Nyomtatott becsúsztható címkék optimális védelme
- Széles körű alkalmazási lehetőség vezetékekhez és kábelelekhez
- Egy címketípus minden keresztmetszethez
- TMX 30 kábelkötegelővel történő szereléshez (4,6 mm széles)

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | TM, Aljzat x 5 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 2 - 4 mm |
| Rendelési szám | 1874760000 |
| Típus | TM 202/30 V0 |
| GTIN (EAN) | 4032248464548 |
| Qty. | 500 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Magasság | 30 mm | Magasság (coll) | 1.1811 inch |
| Szélesség | 5 mm | Szélesség (coll) | 0.1968 inch |
| Nettó tömeg | 0.6 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...80 °C |
|------------------------------|-------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Nyomtatás típusa | üres | Szélesség | 5 mm |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | Szín | Áttetsző |
| Alapanyag | PVC | Javasolt iparágak | Közlekedéstechnika, Berendezés |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...80 °C | | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---|---------------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.5 mm ² |
| Vezeték külső átmérő, max. | 4 mm | Vezeték külső átmérő, min. | 2 mm |
| Vezeték külső átm. | 2 - 4 mm | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.5 - 2.5 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TM-I 30 MC NE BL | Változat |
| Rendelési szám | 1876400000 | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, kék |
| GTIN (EAN) | 4032248466467 | |
| Qty. | 300 ST | |
| Típus | TM-I 30 MC NE GE | Változat |
| Rendelési szám | 1876370000 | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, sárga |
| GTIN (EAN) | 4032248466443 | |
| Qty. | 300 ST | |
| Típus | TM-I 30 MC NE GN | Változat |
| Rendelési szám | 1365610000 | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118171907 | |
| Qty. | 300 ST | |
| Típus | TM-I 30 MC NE RT | Változat |
| Rendelési szám | 1876380000 | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, piros |
| GTIN (EAN) | 4032248466474 | |
| Qty. | 300 ST | |
| Típus | TM-I 30 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1876390000 | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4032248466450 | |
| Qty. | 300 ST | |