

**TM 204/30 V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

TM hüvelyek kiterjedt választéka általános célú használatra alkalmas. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek. Ez a termékcsalád becsúsztható jelölőlapokat tartalmaz, maximális védelemmel a külső hatások ellen. A TM hüvelyek rugalmas felszerelést tesznek lehetővé.

- Nyomtatott becsúsztható címkék optimális védelme
- Széles körű alkalmazási lehetőség vezetékekhez és kábelekekhez
- Egy címketípus minden keresztmetszethez
- TMX 30 kábelkötegelővel történő szereléshez (4,6 mm széles)

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | TM, Aljzat x 9 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 6 - 10 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">1874780000</a>  |
| Típus          | TM 204/30 V0  |
| GTIN (EAN)     | 4032248464562   |
| Qty.           | 200 Darab   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Magasság    | 30 mm  | Magasság (coll)  | 1.1811 inch |
| Szélesség   | 9 mm   | Szélesség (coll) | 0.3543 inch |
| Nettó tömeg | 1.38 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...80 °C |
|------------------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                    |             |                                    |                                   |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Nyomatás típusa                    | üres        | Szélesség                          | 9 mm                              |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-0         | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C                             |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C      | Szín                               | Áttetsző                          |
| Alapanyag                          | PVC         | Javasolt iparágak                  | Közlekedéstechnika,<br>Berendezés |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -40...80 °C |                                    |                                   |

## Vezeték és kábeljelölők

|                              |                    |   |                        |
|------------------------------|--------------------|---|------------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 16 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min.            | 6 mm <sup>2</sup>      |
| Vezeték külső átmérő, max.   | 10 mm              | Vezeték külső átmérő, min.              | 6 mm                   |
| Vezeték külső átm.           | 6 - 10 mm          | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 6 - 16 mm <sup>2</sup> |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Tartozékok

## Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TM-I 30 MC NE BL           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1876400000</a> | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, kék   |
| GTIN (EAN)     | 4032248466467              |   |
| Qty.           | 300 ST                     |   |
| Típus          | TM-I 30 MC NE GE           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1876370000</a> | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4032248466443              |   |
| Qty.           | 300 ST                     |   |
| Típus          | TM-I 30 MC NE GN           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1365610000</a> | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, zöld  |
| GTIN (EAN)     | 4050118171907              |   |
| Qty.           | 300 ST                     |   |
| Típus          | TM-I 30 MC NE RT           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1876380000</a> | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, piros |
| GTIN (EAN)     | 4032248466474              |   |
| Qty.           | 300 ST                     |   |
| Típus          | TM-I 30 MC NE WS           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1876390000</a> | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4032248466450              |   |
| Qty.           | 300 ST                     |   |