

CC 15/49 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



A kép illusztráció



A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet CONNECT vagy plotter.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 49 mm, CC-H 15/49 tartó, ezüst
Rendelési szám	1877240000
Típus	CC 15/49 MC NE SI
GTIN (EAN)	4032248467808
Qty.	40 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	1.2 mm	Mélység (coll)	0.0472 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	49 mm	Szélesség (coll)	1.9291 inch
Nettó tömeg	1.98 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.018 kg CO2 eq.

Általános adatok

Változat	dugaszolható
Szélesség	49 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	ezüst
Halogén	Nem
Alapanyag	Poliamid 66
Nyomatott karakterek	nélkül
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája MultiCard
Javasolt iparágak	Berendezés
kompatibilis nyomtató	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Device markers
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
Alkalmazás/gyártó	CC-H 15/49 tartó

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



Tartozékok

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	CC-H 15/49	Változat
Rendelési szám	1790420000	ClipCard, Tartozékok, 15 x 49 mm, fekete
GTIN (EAN)	4032248215218	
Qty.	25 ST	
Típus	CC-RAIL 1000	Változat
Rendelési szám	1790150000	ClipCard, Tartozékok, 1000 x 17 mm, Öntapadós, fekete
GTIN (EAN)	4032248213610	
Qty.	1 ST	
Típus	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Változat
Rendelési szám	1790160000	ClipCard, Fedél, 1000 x 19 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248213627	
Qty.	1 ST	
Típus	STR CC 15/49 TRANSPARENT	Változat
Rendelési szám	1888300000	ClipCard, Tartozékok, 15 x 49 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248494170	
Qty.	40 ST	
Típus	ETO CC 15/49 TRANSPAR.	Változat
Rendelési szám	1880830000	ClipCard, Tartozékok, 15 x 49 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248480906	
Qty.	10 ST	