



A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Változat	ClipCard, Tartozékok, 15 x 60 mm, fekete
Rendelési szám	1878910000
Típus	CC-H 15/60
GTIN (EAN)	4032248473298
Qty.	25 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	5.5 mm	Mélység (coll)	0.2165 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2.3622 inch
Hossz	60 mm	Hossz, inch	2.3622 inch
Átmérő	0 mm	Nettó tömeg	1.68 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.017 kg CO2 eq.

Általános adatok

Változat	Jelölőtartó
Szélesség	60 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	fekete
Halogén	Nem
Hossz	60 mm
Alapanyag	Poliamid 66
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája MultiCard
Javasolt iparágak	Berendezés
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Accessories
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C

Készülékjelölők

Átmérő	0 mm	Halogén	Nem
--------	------	---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

