

TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

Változat	Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 7.5 mm
Rendelési szám	1879090000
Típus	TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ
GTIN (EAN)	4032248473786
Qty.	40 M

TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	7.5 mm	Mélység (coll)	0.2953 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	2000 mm	Szélesség (coll)	78.74 inch
Nettó tömeg	264.81 g		

Hőmérséklet

Ambient temperature -5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tartósín

Forrasztószem lyukátmérő (D)	5.2 mm
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Szabványok	DIN EN 60715
Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált
Vastagság	1.00 mm
Alapanyag	Acél
Length of the terminal rail	min. 0 mm névleges 2000 mm max. 2000 mm
Hornyos furat	Igen
Rés hossz	18.00 mm
Rés hézag	7.00 mm
Másodpercenkénti, rövid idejű határáram az IEC 60947-7-2 szerint	1.92 kA
Rés szélesség	5.20 mm
Előlyukasztott tartósín	Igen
Rés szélesség	
A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékra vonatkozik	16.00 mm ²
Furatátmérő	5.20 mm
Furattávolság a középtengelyek között	25 mm
Rés hézag	
Rés hossza	

Fontos megjegyzés

Termékinformáció A Sendzimier kezeléssel ellátott DIN sínek korlátozottan rozsdállóak a kimenetnél és a vágott széleknél


Besorolások

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Product image



A kép illusztráció



TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsínén és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/1	Változat
Rendelési szám	1059000000	Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190172282	
Qty.	50 ST	
Típus	WEW 35/2	Változat
Rendelési szám	1061200000	Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
Qty.	50 ST	
Típus	ZEW 35	Változat
Rendelési szám	9540000000	Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 6 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190956264	
Qty.	20 ST	
Típus	ZEW 35/2	Változat
Rendelési szám	8630740000	Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248348916	
Qty.	20 ST	
Típus	EW 35	Változat
Rendelési szám	0383560000	Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Qty.	50 ST	
Típus	EW 35 GR 7032	Változat
Rendelési szám	0383530000	Végbak, szürke, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 9 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4008190027322	
Qty.	50 ST	
Típus	EW 35/SCHA/M3	Változat
Rendelési szám	0258660000	Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 16.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190033477	
Qty.	20 ST	

TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Síntartó



Általános rendelési adatok

Típus	TST 2/M5	Változat
Rendelési szám	1286600000	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 5, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
Qty.	10 ST	
Típus	TST 2/M6	Változat
Rendelési szám	0101700000	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 6, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
Qty.	10 ST	
Típus	TSTW 5/M5	Változat
Rendelési szám	0178100000	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 5, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
Qty.	10 ST	
Típus	TSTW 5/M5 ZN	Változat
Rendelési szám	1779100000	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 5, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4032248169894	
Qty.	10 ST	
Típus	TSTW 6/M6	Változat
Rendelési szám	0164000000	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 6, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190095345	
Qty.	10 ST	
Típus	TSTW D 4.3	Változat
Rendelési szám	1610110000	Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, without, Szélesség: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190185305	
Qty.	10 ST	

TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M4X6 D8/SW2	Változat
Rendelési szám	1567480000	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Qty.	100 ST	
Típus	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Változat
Rendelési szám	0295900000	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Qty.	50 ST	

Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
Szerelési elemek készlete
Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.
A címke rögzítőkészlet – SC szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg. A univerzális rögzítőkészletet – TPSD pl. a betűcímke biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M6X8 D9/SW3	Változat
Rendelési szám	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Alapanyag: Acél
GTIN (EAN)	4008190058258	
Qty.	50 ST	

TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M6X12 D9/SW3	Változat
Rendelési szám	0353500000	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Qty.	50 ST	


Síntartó



Általános rendelési adatok

Típus	SH 2	Változat
Rendelési szám	0494920000	Gyűjtősín-tartó, középsárga, 130 °C, Szélesség: 40 mm, V-0, KrG, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190007584	
Qty.	10 ST	

Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	MOFU 35/LO/1	Változat
Rendelési szám	0646260000	Rögzítőláb (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190178574	
Qty.	20 ST	

Tartozékok



A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

Típus	FM 4/TS35	Változat
Rendelési szám	0687900000	Rögzítőláb szerelősínen, ezüst, Acél, világos felületű, M 4, Szélesség: 14 mm
GTIN (EAN)	4008190086459	
Qty.	40 ST	
Típus	WSH 1	Változat
Rendelési szám	1068700000	Tartozékok, Síntartó, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 3/H/N	Változat
Rendelési szám	1715970000	Tartozékok, Síntartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 5	Változat
Rendelési szám	1080100000	Tartozékok, Síntartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Qty.	10 ST	
Típus	WSH 6	Változat
Rendelési szám	1080200000	Tartozékok, Síntartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Qty.	10 ST	

Tartozékok**Zárósapkák**

A tartósínek zárósapkái védelmet biztosítanak az éles szélek ellen, és vizuálisan befejezik a tartósín végét.

Általános rendelési adatok

Típus	TS END CAP 35X7.5	Változat
Rendelési szám	1283470000	Kapocsfedél, sötétbézs, Polipropilén, Magasság: 37.5 mm, Szélesség: 7 mm, Mélység: 9 mm, HB
GTIN (EAN)	4050118078701	
Qty.	100 ST	