

TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 35 mm, Mélység: 15 mm |
| Rendelési szám | 1879100000 |
| Típus | TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ |
| GTIN (EAN) | 4032248473793 |
| Qty. | 20 M |

TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 15 mm | Mélység (coll) | 0.5906 inch |
| Magasság | 35 mm | Magasság (coll) | 1.378 inch |
| Szélesség | 2000 mm | Szélesség (coll) | 78.74 inch |
| Nettó tömeg | 537.78 g | | |

Hőmérséklet

Ambient temperature -5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tartósín

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------|--|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | | |
| Szabványok | A DIN EN 60715 szerint | | |
| Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált | | |
| Alapanyag | Acél | | |
| Length of the terminal rail | min. | 0 mm | |
| | névleges | 2000 mm | |
| | max. | 2000 mm | |
| Rés hossz | 18.00 mm | | |
| Rés hézag | 7.00 mm | | |
| Másodpercenkénti, rövid idejű határáram 6 kA az IEC 60947-7-2 szerint | | | |
| Rés szélesség | 5.20 mm | | |
| Előlyukasztott tartósín | Igen | | |
| Rés szélesség | | | |
| A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékra vonatkozik | 50.00 mm ² | | |
| Furattávolság a középtengelyek között | 25 mm | | |
| Rés hézag | | | |
| Rés hossza | | | |

Fontos megjegyzés

Termékinformáció A Sendzimier kezeléssel ellátott DIN sínek korlátozottan rozsdállóak a kimenetnél és a vágott széleknél

Besorolások


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

Drawings

Product image



A kép illusztráció



TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsínén és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WEW 35/1 | Változat |
| Rendelési szám | 1059000000 | Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | WEW 35/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1061200000 | Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | ZEW 35 | Változat |
| Rendelési szám | 9540000000 | Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 6 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZEW 35/2 | Változat |
| Rendelési szám | 8630740000 | Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | EW 35 | Változat |
| Rendelési szám | 0383560000 | Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | EW 35 GR 7032 | Változat |
| Rendelési szám | 0383530000 | Végbak, szürke, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 9 mm, 120 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | EW 35/SCHA/M3 | Változat |
| Rendelési szám | 0258660000 | Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 16.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | |
| Qty. | 20 ST | |


TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Síntartó



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TST 2/M5 | Változat |
| Rendelési szám | 1286600000 | Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 5, Szélesség: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190144777 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | TST 2/M6 | Változat |
| Rendelési szám | 0101700000 | Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 6, Szélesség: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190069254 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | TSTW 5/M5 | Változat |
| Rendelési szám | 0178100000 | Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 5, Szélesség: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190059651 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | TSTW 5/M5 ZN | Változat |
| Rendelési szám | 1779100000 | Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 5, Szélesség: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248169894 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | TSTW 6/M6 | Változat |
| Rendelési szám | 0164000000 | Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, M 6, Szélesség: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190095345 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | TSTW D 4.3 | Változat |
| Rendelési szám | 1610110000 | Rögzítőláb szerelősínhez, ezüst, Acél, without, Szélesség: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190185305 | |
| Qty. | 10 ST | |

TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | FKSC M4X6 D8/SW2 | Változat |
| Rendelési szám | 1567480000 | SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | Változat |
| Rendelési szám | 0295900000 | SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | |
| Qty. | 50 ST | |

Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A címke rögzítőkészlet – SC szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg. A univerzális rögzítőkészletet – TPSD pl. a betűcímke biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | FKSC M6X8 D9/SW3 | Változat |
| Rendelési szám | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Alapanyag: Acél |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Qty. | 50 ST | |

TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | FKSC M6X12 D9/SW3 | Változat |
| Rendelési szám | 0353500000 | SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190139285 | |
| Qty. | 50 ST | |


Síntartó



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SH 2 | Változat |
| Rendelési szám | 0494920000 | Gyűjtősín-tartó, középsárga, 130 °C, Szélesség: 40 mm, V-0, KrG, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 | |
| Qty. | 10 ST | |

Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Típus | MOFU 35/LO/1 | Változat |
| Rendelési szám | 0646260000 | Rögzítőláb (kapocs) |
| GTIN (EAN) | 4008190178574 | |
| Qty. | 20 ST | |

Tartozékok



A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | FM 4/TS35 | Változat |
| Rendelési szám | 0687900000 | Rögzítőláb szerelősínen, ezüst, Acél, világos felületű, M 4, Szélesség: 14 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190086459 | |
| Qty. | 40 ST | |
| Típus | WSH 1 | Változat |
| Rendelési szám | 1068700000 | Tartozékok, Síntartó, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | WSH 3/H/N | Változat |
| Rendelési szám | 1715970000 | Tartozékok, Síntartó, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | WSH 5 | Változat |
| Rendelési szám | 1080100000 | Tartozékok, Síntartó, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | WSH 6 | Változat |
| Rendelési szám | 1080200000 | Tartozékok, Síntartó, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | |
| Qty. | 10 ST | |

TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Zárósapkák**

A tartósínek zárósapkái védelmet biztosítanak az éles szélek ellen, és vizuálisan befejezik a tartósín végét.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TS END CAP 35X15 | Változat |
| Rendelési szám | 1283480000 | Kapocsfedél, sötétbézs, Polipropilén, Magasság: 37.5 mm, Szélesség: 7 mm, Mélység: 16.5 mm, HB |
| GTIN (EAN) | 4050118077995 | |
| Qty. | 100 ST | |