

WTA 4N/ZA WDK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

Változat	Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 6 A
Rendelési szám	1879350000
Típus	WTA 4N/ZA WDK 2.5
GTIN (EAN)	4032248503261
Qty.	25 Darab

WTA 4N/ZA WDK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	111.55 mm	Mélység (coll)	4.3917 inch
Magasság	55 mm	Magasság (coll)	2.1654 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0.1968 inch
Nettó tömeg	14.03 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-50 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fb1756cb-1941-42d9-9a81-7624ba3e17bb

Anyag adatok

Alapanyag	PA 66	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Rendszer specifikációk

Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
-------------------	---	---------------	---

Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal	Igen	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-------------------------	------	---------------------	--------------------

Méretek

Raszter mm-ben (P)	5.00 mm	Magasság TS 35-tel	111.55 mm
--------------------	---------	--------------------	-----------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	1.5 mm ²	Névleges feszültség	250 V
Névleges áram	6 A	Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	1.83 mΩ
Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	0.56 W		

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozási irány	oldalt	Meghúzási nyomaték, max.	0.3 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	0.3 Nm	Csupaszolási hossz	10 mm
Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás	Csatlakozások száma	2
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	1.5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm ²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag	0.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	1.5 mm ²

WTA 4N/ZA WDK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.

Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.

0.5 mm²

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.

0.5 mm²

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.

0.5 mm²

Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás

0.5 mm²

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.

1.5 mm²

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.

1.5 mm²

Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás

1.5 mm²

Általános

Pólusszám	1	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------	---	---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		

