


**ESG 6/17 K MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: sárga, Öntapadós |
| Rendelési szám | <a href="#">1880110000</a>                                  |
| Típus          | ESG 6/17 K MC NE GE   |
| GTIN (EAN)     | 4032248478798   |
| Qty.           | 200 Darab   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |       |                  |             |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység     | 1 mm  | Mélység (coll)   | 0.0394 inch |
| Magasság    | 6 mm  | Magasság (coll)  | 0.2362 inch |
| Szélesség   | 17 mm | Szélesség (coll) | 0.6693 inch |
| Nettó tömeg | 0.5 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...60 °C |
|------------------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig 0.003 kg CO2 eq. |

## Általános adatok

|   |   |
|---|---|
| Ragasztóanyag                           | Kétoldalú ragasztószalag  |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4   |
| Változat                                | Öntapadós   |
| Szélesség                               | 17 mm   |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-2   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.      | 60 °C   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.      | -40 °C  |
| Szín                                    | sárga   |
| Halogén                                 | Nem   |
| Alapanyag                               | PA 66   |
| Nyomatott karakterek                    | nélkül  |
| Jelölők száma kombinációként            | Tápellátás formája MultiCard  |
| kompatibilis nyomtató                   | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| Jelölők száma kombinációként            | 1 MultiCard = Device markers  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -40...60 °C   |
| Alkalmazás/gyártó                       | Öntapadós   |

## Készülékjelölők

|         |     |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

