

ETO CC 15/60 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Változat	ClipCard, Tartozékok, 15 x 60 mm, Áttetsző
Rendelési szám	1880840000
Típus	ETO CC 15/60 TRANSPAR.
GTIN (EAN)	4032248481217
Qty.	10 Darab

ETO CC 15/60 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0.0394 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2.3622 inch
Nettó tömeg	11.1 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer	
Laponkénti jelölőszám	57	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	60 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	Áttetsző	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliészter fólia	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MultiCard
Javasolt iparágak	Berendezés	
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Accessories	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

ETO CC 15/60 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

