

**ETO CC 15/17 TRANSPAR.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A kép illusztráció

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | ClipCard, Tartozékok, 15 x 17 mm, Áttetsző |
| Rendelési szám | <a href="#">1880850000</a>                 |
| Típus          | ETO CC 15/17 TRANSPAR.                     |
| GTIN (EAN)     | 4032248481224                              |
| Qty.           | 10 Darab                                   |

## ETO CC 15/17 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 1 mm   | Mélység (coll)   | 0.0394 inch |
| Magasság    | 15 mm  | Magasság (coll)  | 0.5906 inch |
| Szélesség   | 17 mm  | Szélesség (coll) | 0.6693 inch |
| Nettó tömeg | 12.5 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...100 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

|                                    |                           |           |  |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|--|
| Ragasztóanyag                      | Állandó, akril kopolimer  |           |  |
| Laponkénti jelölőszám              | 228                       |           |  |
| Változat                           | Öntapadós                 |           |  |
| Szélesség                          | 17 mm                     |           |  |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-2                       |           |  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C                    |           |  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C                    |           |  |
| Szín                               | Áttetsző                  |           |  |
| Halogén                            | Nem                       |           |  |
| Alapanyag                          | Poliészter fólia          |           |  |
| Jelölők száma kombinációként       | Tápellátás formája        | MultiCard |  |
| Javasolt iparágak                  | Berendezés                |           |  |
| Jelölők száma kombinációként       | 1 MultiCard = Accessories |           |  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -40...100 °C              |           |  |

## Készülékjelölők

Halogén Nem

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**ETO CC 15/17 TRANSPAR.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

