

SAI-Y-5S M12/M12 2BO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Y-csatlakozó, M12 / M12
Rendelési szám	1881710000
Típus	SAI-Y-5S M12/M12 2BO
GTIN (EAN)	4032248484522
Qty.	1 Darab

SAI-Y-5S M12/M12 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 49 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó M12 tűske	1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat
2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat	Meghúzási nyomaték M12: 0,8 - 1,2 Nm

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	5	Kódolás	A kódolású
Érintkező felület	Aranyozott	Ház fő anyaga	TPU
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ	Érintkező anyaga	CuZn
Névleges feszültség	60 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP65, IP67, IP68	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Szennyezés súlyossága	3	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Menetes gyűrű anyaga	Nikkelezett CuZn	Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C

Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Általános adatok

Pólusszám	5	Kódolás	A kódolású
Csatlakozási menet	M12 / M12	Érintkező felület	Aranyozott
Ház fő anyaga	TPU	Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Érintkező anyaga	CuZn	Névleges feszültség	60 V
Névleges áram	4 A	AF mérete	13 mm
Védelmi osztály	IP65, IP67, IP68	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Szennyezés súlyossága	3	1. csatlakozás	M12/M12
2. csatlakozás	Csavar	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C	Vezeték külső átm.	-

Besorolások

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06

SAI-Y-5S M12/M12 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

ECLASS 15.0

27-44-01-06


SAI-Y-5S M12/M12 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Drawings


Méretrajz



Méretrajz



Méretrajz



Kapcsolási rajz

