

THM WO VIN 49.5/57.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 6 - 12.1 mm, 49.53 x 57.1 mm, fehér
Rendelési szám	1882900000
Típus	THM WO VIN 49.5/57.1 WS
GTIN (EAN)	403224848699 1
Qty.	1 Darab

THM WO VIN 49.5/57.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.07 mm	Mélység (coll)	0.0026 inch
Magasság	49.53 mm	Magasság (coll)	1.95 inch
Szélesség	57.1 mm	Szélesség (coll)	2.248 inch
Nettó tömeg	632 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9	
Nyomatás típusa	üres	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	57.1 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	fehér	
Halogén	Igen	
Alapanyag	Vinil fólia	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Étikett-tekerics
Címkemező mérete	19.05 x 49.53 mm	
UL 969 tanúsítvány	Igen	
kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C	
Szám tekercsenként	1000	


Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	400 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.75 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	12.1 mm
Vezeték külső átmérő, min.	6 mm	Szövegmező szélessége	49.53 mm
Szövegmező magassága	19.05 mm	Vezeték külső átm.	6 - 12.1 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 400 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Drawings



THM WO VIN 49.5/57.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat	
Rendelési szám	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qty.	1 ST		