

HDC-KIT-HA 10.110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A HDC készletek szabványosítottak a komplett dugaszolható csatlakozók összeállításához.
A HDC készletek tűs betétet, hüvelybetétet, dugóházat, elválasztólemez házat és tömszelencét tartalmaznak.
A Weidmüller számos szabványos csatlakozó kombinációt kínál metrikus vagy PG kábel bevezetésekkel.
A vezetékcsatlakozás szintjét csavaros elemmel terveztük meg. Az összes csavaros csatlakozás fel van szerelve vezetékvédő rugóval.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat | RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HA, Telepítési szerkezeti méret: 2, Pólusok: 10, Csavaros csatlakozás, 250 V, 16 A, PG 16 |
| Rendelési szám | 1884310000 |
| Típus | HDC-KIT-HA 10.110 |
| GTIN (EAN) | 4032248488599 |
| Qty. | 1 Darab |

HDC-KIT-HA 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 350 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Verzió

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Kábelbevezetések mérete | PG 16 | Oldalsó kábelbevezetések száma | 1 |
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás | Rögzítőrendszer kivitele | Hosszanti kengyel |
| Telepítési szerkezeti méret | 2 | Tömítés | NBR |
| Szín (RAL) | RAL 7035 | BG | 2 |

Általános adatok

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------|------|
| Felületi minőség | Porbevonatos | Védelmi osztály | IP65 |
| Sorozat | HA | ENT házak | Nem |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Pólusszám | 10 | Csatlakozás típusa PE | Csavaros csatlakozás |
| Telepítési szerkezeti méret | 2 | Kábelcsavarzat | PG 16 |
| Alapanyag | alumínium présöntvény | Sorozat | HA |
| Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 250 V | Névleges áram (DIN EN 61984) | 16 A |
| BG | 2 | | |

Változat

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás | Telepítési szerkezeti méret | 2 |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.5 mm ² |
| Felületi minőség | Porbevonatos | Primer érintkező max. nyomatéka | 0.55 Nm |
| Alapanyag | alumínium présöntvény | Min. nyomaték a főérintkező számára | 0.5 Nm |
| BG | 2 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

HDC-KIT-HA 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

HDC COS



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
 Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Típus | HDC COS 16 | Változat |
| Rendelési szám | 1431000000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer |
| GTIN (EAN) | 4008190052706 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC COS 24 | Változat |
| Rendelési szám | 1430900000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer |
| GTIN (EAN) | 4008190077228 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC COS 32 | Változat |
| Rendelési szám | 1430800000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer |
| GTIN (EAN) | 4008190176181 | |
| Qty. | 1 ST | |

SPB



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
 Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Típus | SPB-M 3 | Változat |
| Rendelési szám | 1203600000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítőcsavarok |
| GTIN (EAN) | 4008190120047 | |
| Qty. | 100 ST | |