

**WAP WTL6/4FF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Áram- és feszültségátalakítók huzalozása  
Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható  
mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak  
az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez  
szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság:<br>68.5 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid,<br>Felpattintható: Nem |
| Rendelési szám | <a href="#">1887240000</a>                                                                                   |
| Típus          | WAP WTL6/4FF                                                                                                 |
| GTIN (EAN)     | 4032248526819                                                                                                |
| Qty.           | 20 Darab                                                                                                     |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Magasság    | 68.5 mm | Magasság (coll)  | 2.6968 inch |
| Szélesség   | 1.5 mm  | Szélesség (coll) | 0.0591 inch |
| Nettó tömeg | 3.59 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

Változat Véglap

## Kiegészítő műszaki adatok

|                |     |                     |                                         |
|----------------|-----|---------------------|-----------------------------------------|
| Felpattintható | Nem | Telepítési útmutató | Átmenő (persely),<br>Közvetlen rögzítés |
|----------------|-----|---------------------|-----------------------------------------|

## Általános

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Telepítési útmutató | Átmenő (persely),<br>Közvetlen rögzítés |
|---------------------|-----------------------------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |