
Adatlap

SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozóvezetékként szolgáló szelepdugókat kínál M8/M12 dugóval és egyik oldalon szabad véggel. A szelepdugó állapotát a LED jelzi. A szelepdugók védőáramkörrel vannak felszerelve. A Weidmüller választéka A,B és C típusú szelepdugókat kínál a DIN és ipari szabványokhoz. Az IP 67 védelmi osztály becsavarozás esetén teljesül. A kilépési irány szintén döntő tényező, ezért a Weidmüller különböző verziókat kínál.

Általános rendelési adatok

Változat	Szelepkábel (szerelt), 90° dugó – szelepcsatlakozó, A építési forma (18 mm), Kábelhossz: 1.5 m, PUR, fekete
Rendelési szám	1891000150
Típus	SAIL-VSA-1.5U-230
GTIN (EAN)	4099986010437
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2027-02-28T00:00:00+01:00

Adatlap

SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	76 g

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	1.5 m	Köpeny színe	fekete
PE működés	Igen	A következő kábeltartókhoz:	Igen
Érkeresztmetszet	0.5 mm²	árnyékolt	Nem
Halogén	Nem	Szigetelés	PP
Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő
Köpeny anyaga	PUR	Konfigurálható vezetékhossz	Nem
Keresztkötéses irradiáció	Nem	Temperature range, stationary	-50...80 °C
Temperature range, moving	-25...80 °C	Pólusok száma	3 (2 + PE)

Általános műszaki adatok

Kódolás	A építési forma (18 mm)	Csatlakozási menet	Egyéb
Érintkező felület	ónozott	LED	Igen
Változat	90° dugó – szelepcsatlakozó	Érintkező anyaga	CuZn
Névleges feszültség	230 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67, IP65 DIN EN 60529 szerint	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C

Dugó, bal

Csatlakozó, bal	Szelepcsatlakozó, A építési forma (18 mm), Pólusok száma: 4, hüvelyes érintkező, 0°-os szög, csatlakozó, LED, sárga, árnyékolatlan

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	Szabad vezetékvég

Besorolások

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz

