

**SAIL-VSA-5.0U-230****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozóvezetékként szolgáló szelepdugókat kínál M8/M12 dugóval és egyik oldalon szabad véggel. A szelepdugó állapotát a LED jelzi. A szelepdugók védőáramkörrel vannak felszerelve. A Weidmüller választéka A,B és C típusú szelepdugókat kínál a DIN és ipari szabványokhoz. Az IP 67 védelmi osztály becsavarozás esetén teljesül. A kilépési irány szintén döntő tényező, ezért a Weidmüller különböző verziókat kínál.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Szelepkábel (szerelt), Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó, A építési forma (18 mm), Kábelhossz: 5 m, PUR, szürke |
| Rendelési szám | <a href="#">1891000500</a>  |
| Típus          | SAIL-VSA-5.0U-230   |
| GTIN (EAN)     | 4032248473021   |
| Qty.           | 1 Darab   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg 162 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Kábel műszaki adatai

|  |                 |                  |                      |
|--|-----------------|------------------|----------------------|
| Kábelhossz                               | 5 m             | Köpeny színe     | szürke               |
| A következő kábeltartókhöz:<br>árnyékolt | Igen<br>Nem     | Érkeresztmetszet | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Köpeny anyaga                            | PUR             | Halogén          | Nem                  |
| Outside diameter                         | 4.6 mm ± 0.2 mm | Pólusok száma    | 3                    |

## Általános műszaki adatok

|                     |  |                             |              |
|---------------------|--|-----------------------------|--------------|
| Kódolás             | A építési forma (18 mm)                | Csatlakozási menet          | Egyéb        |
| Érintkező felület   | ónozott                                | LED                         | Igen         |
| Változat            | Nyitott kábelvég -<br>szelepcsatlakozó | Érintkező anyaga            | CuZn         |
| Névleges feszültség | 230 V                                  | Névleges áram               | 4 A          |
| Védelmi osztály     | IP67, becsavart állapotban             | Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+80 °C |

## Dugó, bal

Csatlakozó, bal Szelepcsatlakozó, A építési forma (18 mm), Pólusok száma: 3, IP67, Műanyag, árnyékoltatlan

## Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb Szabad vezetékvég

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |             |             |

## SAIL-VSA-5.0U-230

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

# Rajzok

### Méretrajz



### Póluskiosztás



### Kapcsolási rajz

