



A kép illusztráció

A WSM a komplett jelölőrendszer kábelekhöz, vezetékhez, csövekhez és komponensekhez – állandó jelölést kínál olyan környezetben, amelynek más jelölések nem tudnak ellenállni. Ez a termékcsalád feliratlemezeket, tartókat és rozsdamentes acél kábelkötegelőket tartalmaz – egyedileg, vagy teljes WSM Set és WSM Service Box készletként kapható.

Előnyök:

- Tartós, dombornyomott karakterek a maximális olvashatóság érdekében
- Hőnek, hidegnek, korróziónak, savaknak, vegyszereknek, tűznek stb. ellenálló
- Az egyedi és a többkarakteres jelölések is kombinálhatók egymással
- Gyors beszerelés
- Kültéri felhasználásra ideális
- Egyszerű csatlakoztatás kábelkötőkkel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 74 x 10 mm, ezüst |
| Rendelési szám | 1891680000 |
| Típus | WSMC 6-10 |
| GTIN (EAN) | 4032248504411 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 0.5 mm | Mélység (coll) | 0.0197 inch |
| Magasság | 74 mm | Magasság (coll) | 2.9134 inch |
| Szélesség | 10 mm | Szélesség (coll) | 0.3937 inch |
| Nettó tömeg | 0.88 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | 500 °C |
|------------------------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | |
|------------------------------------|--|-----------|
| Nyomtatás tájolása | vízszintes | |
| Laponkénti jelölőszám | 1 | |
| Nyomtatás típusa | Vevőspecifikus | |
| Szélesség | 10 mm | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 500 °C | |
| Szín | ezüst | |
| Alapanyag | 1.4404 rozsdamentes acél | |
| Nyomtatott karakterek | Vegyes karakterek | |
| Karakterek száma | 10 | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Komponens |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | 500 °C | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |