

**THM MT30X 25.9/7.1 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Különböző színű, kiváló minőségű poliészter címkék és kedvező árú papírcímkék kaphatók
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | THM, Készülékjelölők, 7.1 x 25.9 mm, fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">1891770000</a>                 |
| Típus          | THM MT30X 25.9/7.1 WS                      |
| GTIN (EAN)     | 4032248504510                              |
| Qty.           | 1 Darab                                    |

## THM MT30X 25.9/7.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 0.08 mm  | Mélység (coll)   | 0.0031 inch |
| Magasság    | 7.1 mm   | Magasság (coll)  | 0.2795 inch |
| Szélesség   | 25.9 mm  | Szélesség (coll) | 1.0197 inch |
| Nettó tömeg | 161.92 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok


|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| Ragasztóanyag                           | Akril ragasztó   |                 |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9  |                 |
| Nyomatás módja                          | Hőnyomtató   |                 |
| Változat                                | Öntapadós, halogénmentes   |                 |
| Szélesség                               | 25.9 mm  |                 |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-0  |                 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.      | 150 °C   |                 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.      | -40 °C   |                 |
| Szín                                    | fehér  |                 |
| Halogén                                 | Nem  |                 |
| Alapanyag                               | Poliészter   |                 |
| Nyomatott karakterek                    | nélkül   |                 |
| Jelölők száma kombinációként            | Tápellátás formája   | Étikett-tekercs |
| UL 969 tanúsítvány                      | Igen   |                 |
| kompatibilis nyomtató                   | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |                 |
| Jelölők száma kombinációként            | 1 Label reel = Device markers                                      |                 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -40...150 °C   |                 |
| Szám tekercsenként                      | 5000   |                 |

## Készülékjelölők

|         |     |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



**Tartozékok****Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |              |  |
|----------------|----------------------------|--------------|--|
| Típus          | RIBBON MM 110/360 SW       | Változat     |  |
| Rendelési szám | <a href="#">2005070000</a> | Festékszalat |  |
| GTIN (EAN)     | 4050118390049              |              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |              |  |