

**HDC-CM-2BPN4.0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Flexibilis és általános célú – a megfelelő megoldás sok alkalmazáshoz. A ConCept egy modulokból és keretekből álló moduláris rendszer. Együttesen egy teljes betétet alkotnak, ami egyszerűen beintegrálható egy HDC-házba. A szabadalmaztatott moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy Ön egyéni csatlakozási verziókat rakjon össze. A sokféle táp-, jel- és adatátviteli modul további kiegészítését adják a pneumatikához való modulok, és az SC/LC (száloptikai) kábelek. Mind a masszív, egy darabból álló modulkeretes kialakítás (választhatóan elérhető polikarbonát vagy cink-présöntvény) mind az integrált modul-eltávolító segédeszköz javítja a termék kezelését.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept modul
Rendelési szám	<a href="#">1894760000</a>
Típus	HDC-CM-2BPN4.0
GTIN (EAN)	4032248509232
Qty.	1 Darab

## HDC-CM-2BPN4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Magasság	40.4 mm	Magasság (coll)	1.5905 inch
Szélesség	11.4 mm	Szélesség (coll)	0.4488 inch
Hossz	34 mm	Hossz, inch	1.3386 inch
Nettó tömeg	23.76 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 80 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	89f35219-185b-451d-94d0-702fad8bee24

## ConCept Pneumatikus modul

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	fekete
Szelepek száma	2	Modultest anyaga	PA 6.6
Elzáró	Igen	Ellenőrző nyomás	10 bar
Érintkező út	4 mm	Tömítő típusa	Csak PTFE-csővek használhatók
Csatlakozási keresztmetszet (belső)	4 mm	Tömítőanyag	NBR

## Méret

Szélesség	11.4 mm	Alap teljes hossza	34 mm
Aljzat magassága	40.4 mm		

## Általános adatok

Pólusszám	2	Csatlakozás típusa	Csőcsatlakozás (pneumatika)
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	fekete
Szigetelőanyag	PC üvegszál-erősítéssel (UL listás és vasúti tanúsítással)	Típus	Hüvely
Alapanyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű	Sorozat	ConCept modul
Halogénmentes	false	Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint	Igen

## Változat

Csatlakozás típusa	Csőcsatlakozás (pneumatika)	Alapanyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű
--------------------	-----------------------------	-----------	------------------------------

**HDC-CM-2BPN4.0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## HDC-CM-2BPN4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Modulkiszerező szerszám



A Weidmüller sajtoló (krimpelő) szerszámok, érintés nélküli szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC-DW-MOD	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1688200000</a>	Szerszám egyéb, Érintkezőkioldó szerszám	
GTIN (EAN)	4008190857189		
Qty.	1 ST		