

HDC-CM-1BPN2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Flexibilis és általános célú – a megfelelő megoldás sok alkalmazáshoz. A ConCept egy modulokból és keretekből álló moduláris rendszer. Együttesen egy teljes betétet alkotnak, ami egyszerűen beintegrálható egy HDC-házba. A szabadalmaztatott moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy Ön egyéni csatlakozási verziókat rakjon össze. A sokféle táp-, jel- és adatátviteli modul további kiegészítését adják a pneumatikához való modulok, és az SC/LC (száloptikai) kábelek.

Mind a masszív, egy darabból álló modulkeretes kialakítás (választhatóan elérhető polikarbonát vagy cink-présöntvény) mind az integrált modul-eltávolító segédeszköz javítja a termék kezelését.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept modul
Rendelési szám	1894780000
Típus	HDC-CM-1BPN2.5
GTIN (EAN)	4032248509256
Qty.	1 Darab

HDC-CM-1BPN2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Magasság	40.4 mm	Magasság (coll)	1.5905 inch
Szélesség	11.4 mm	Szélesség (coll)	0.4488 inch
Hossz	34 mm	Hossz, inch	1.3386 inch
Nettó tömeg	17 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	89f35219-185b-451d-94d0-702fad8bee24

ConCept Pneumatikus modul

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	fekete
Szelepek száma	1	Modultest anyaga	PA 6.6
Elzáró	Igen	Ellenőrző nyomás	10 bar
Érintkező út	4 mm	Tömítő típusa	Csak PTFE-csővek használhatók
Csatlakozási keresztmetszet (belső)	2.5 mm	Tömítőanyag	NBR

Méret

Szélesség	11.4 mm	Alap teljes hossza	34 mm
Aljzat magassága	40.4 mm		

Általános adatok

Pólusszám	1	Csatlakozás típusa	Csőcsatlakozás (pneumatika)
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	fekete
Szigetelőanyag	PC üvegszál-erősítéssel (UL listás és vasúti tanúsítással)	Típus	Hüvely
Alapanyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű	Sorozat	ConCept modul
Halogénmentes	false	Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint	Igen

Változat

Csatlakozás típusa	Csőcsatlakozás (pneumatika)	Alapanyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű
--------------------	-----------------------------	-----------	------------------------------

HDC-CM-1BPN2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-CM-1BPN2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Modulkiszerező szerszám**

A Weidmüller sajtoló (krimpelő) szerszámok, érintés nélküli szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC-DW-MOD	Változat	
Rendelési szám	1688200000	Szerszám egyéb, Érintkezőkioldó szerszám	
GTIN (EAN)	4008190857189		
Qty.	1 ST		