

SAI-4-M 5P M12 EX IA


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A passzív M12 elosztók minden elképzelhető kialakítással és konfigurációval kaphatók. Továbbá, számos különleges változat, pl. robbanásveszélyes területen használható SAI elosztók, vagy az ergonomikus kialakítású M8, csak a Weidmüllertől szerezhető be. Ezek mögött az innovatív termékek mögött számos szabadalmi védelem áll.

Általános rendelési adatok

Változat	Kupakos változat Ex, M12, 30 V, A kódolású, LED: Igen, LED iniciátor: Igen, Huzalozás típus:
Rendelési szám	1896050000
Típus	SAI-4-M 5P M12 EX IA
GTIN (EAN)	4032248511006
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-06-29T00:00:00+02:00
Alternatív termék	SAI-04D-VPPP-5A-M12O-OL2-EX

SAI-4-M 5P M12 EX IA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ATEX - KEMA

ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

206 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

-20 - 40

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Connection data

Rögzítési tartomány, névleges
csatlakozás, min.

0.1 mm²

Rögzítési tartomány, névleges
csatlakozás, max.

1.5 mm²

Tárhely

Standard

Elosztó kimenet

Kupakos változat Ex

Csatlakozás típusa PE

Csavaros csatlakozás

Electrical data

Névleges feszültség, min.

10 V

Névleges feszültség, max.

30 V

Vizsgálati feszültség

1 kV

Max. áramtovábbítási kapacitás
kártyahelyenként

100 mA

Teljes áram

2,3 A

Áram/jel

100 mA

Szigetelési ellenállás

109 Ω

General technical data

Védelmi osztály

IP68

Plug-in állomás kódolás

A kódolású

Pólusszám

5

Érintkező aljzatok száma

4

Csatlakozási menet

M12

Szennyezés súlyossága

3

Viselkedés tűzben

V-0

Dugaszolási ciklusok

≤ 50

LED

Igen

LED iniciátor

Igen

LED-szín a működés jelzéséhez

zöld

LED szín az I/O működéshez

sárga

Material data

Ház fő anyaga

Pocan

Elosztó anyaga

Műanyag

Ház színe

szürke, RAL 7032

Fedél tömítőanyaga

Viton

Csavaros aljzat

Nikkelezett CuZn

Érintkező anyaga

CuZn

Érintkező felület

Aranyozott

Érintkezőtartó anyaga

PBT (UL 94 V0)

Besorolások

ETIM 8.0

EC003558

ETIM 9.0

EC003558

ETIM 10.0

EC003558

ECLASS 14.0

27-44-01-11

ECLASS 15.0

27-44-01-11


SAI-4-M 5P M12 EX IA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


Rajzok

www.weidmueller.com

Méretrajz



Kapcsolási rajz



SAI-4-M 5P M12 EX IA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

M12



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-SK-M12	Változat
Rendelési szám	9456050000	Védett részegységek, Védőkupak
GTIN (EAN)	4008190304058	
Qty.	30 ST	

Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erő kifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY SET -DM	Változat
Rendelési szám	1920000000	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248436859	
Qty.	1 ST	

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/20 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1609940000	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190203528	
Qty.	200 ST	