

**SCREWTY- M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz  
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfelfejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Cable gland tool for moulded M12 lines
Rendelési szám	<a href="#">1900000000</a>
Típus	SCREWTY- M12
GTIN (EAN)	4032248375868
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Kartondoboz

**SCREWTY- M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Méreték és tömegek**

Szélesség	33.3 mm	Szélesség (coll)	1.311 inch
Hossz	220 mm	Hossz, inch	8.6614 inch
Nettó tömeg	138.78 g		

**Termékek környezetvédelmi megfelelése**

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

**Műszaki adatok**

Árucikk leírása	Tömszelence-szerszám, SAI-elosztó, méret: M12
-----------------	--

**Fontos megjegyzés**

Termékinformáció	A szállítási terjedelem tartalmazza: <ul style="list-style-type: none"><li>• Szabványos markolat 1/4 hüvelyk</li><li>• M12 rögzítés öntött vezetékhez</li></ul>
------------------	---

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		