

## SCREWTY-M12-DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz  
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erő kifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Cable gland tool for moulded M12 lines |
| Rendelési szám | <a href="#">1900001000</a>             |
| Típus          | SCREWTY-M12-DM                         |
| GTIN (EAN)     | 4032248436408                          |
| Qty.           | 1 Darab                                |
| Csomagolás     | Kartondoboz                            |

**SCREWTY-M12-DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 268 g |
|-------------|-------|

**Termékek környezetvédelmi megfelelése**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett                  |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

**Csavarozó szerszámok**

|                          |        |                          |        |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Nyomaték beállítás, max. | 1.7 Nm | Nyomaték beállítás, min. | 0.5 Nm |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|

**Fontos megjegyzés**

|                  |  |
|------------------|--|
| Termékinformáció | A szállítási terjedelem tartalmazza: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nyomatéksavarozó 0,5 – 1,7 Nm + beállítási segédlet</li><li>• Cserélhető penge 1/4 hüvelyk</li><li>• M12 rögzítés öntött vezetékhez</li></ul> |
|------------------|--|

**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 |             |             |