

SCREWTY- M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erő kifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Változat	Cable gland tool for moulded M8 cables
Rendelési szám	1900010000
Típus	SCREWTY- M8
GTIN (EAN)	4032248375844
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Kartondoboz

SCREWTY- M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	27.4 mm	Szélesség (coll)	1.0787 inch
Hossz	220 mm	Hossz, inch	8.6614 inch
Nettó tömeg	167 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Tömszelence-szerszám, SAI-elosztó, méret: M8
-----------------	---

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A szállítási terjedelem tartalmazza: <ul style="list-style-type: none">• Szabványos markolat 1/4 hüvelyk• M8 rögzítés öntött vezetékhez
------------------	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		