

SCREWTY- M12 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erő kifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Változat	Tömszelence-szerszám M12 csatlakozókhoz
Rendelési szám	1900020000
Típus	SCREWTY- M12 F
GTIN (EAN)	403224837585 1
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Kartondoboz

SCREWTY- M12 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	38.2 mm	Szélesség (coll)	1.5039 inch
Hossz	220 mm	Hossz, inch	8.6614 inch
Nettó tömeg	147.4 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Tömszelence-szerszám SAI- elosztóhoz M12F méret
-----------------	--

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A szállítási terjedelem tartalmazza: <ul style="list-style-type: none">• Szabványos markolat 1/4 hüvelyk• M12F rögzítés testre szabható csatlakozókhoz
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		