

**SCREWTY M12 KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A Screwty® tartozék 14,5 ±0,3 mm külső méretű recézett anyával rendelkező M12 kerek dugaszoló csatlakozókhoz alkalmas. A meghúzási nyomaték 0,8-1,2 Nm.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines
Rendelési szám	<a href="#">1900100000</a>
Típus	SCREWTY M12 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409952
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Műanyag zsák

**SCREWTY M12 KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	16 g
-------------	------

**Termékek környezetvédelmi megfelelése**

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

**Csavarozó szerszámok**

Csatlakozási menet	M12	Méret	14.5 mm
--------------------	-----	-------	---------

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		