

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A Screwty® tartozék 10 ±0,3 mm külső méretű recézett anyával rendelkező M8 kerek dugaszoló csatlakozókhoz alkalmas. A meghúzási nyomaték 0,5-0,6 Nm.

Általános rendelési adatok

Változat	Tömszelenceszerszám adapter fröccsöntött M8-as vezetékhez
Rendelési szám	1900110000
Típus	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Műanyag zsák

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	11.44 g
-------------	---------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csavarozó szerszámok

Csatlakozási menet	M8	Méret	10 mm
--------------------	----	-------	-------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		