

**SCREWTY M8 KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A Screwty® tartozék 10 ±0,3 mm külső méretű recézett anyával rendelkező M8 kerek dugaszoló csatlakozókhoz alkalmas. A meghúzási nyomaték 0,5-0,6 Nm.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Cable gland tool adapter for moulded M8 lines
Rendelési szám	<a href="#">1900110000</a>
Típus	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Műanyag zsák

**SCREWTY M8 KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	11.44 g
-------------	---------

**Termékek környezetvédelmi megfelelése**

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

**Csavarozó szerszámok**

Csatlakozási menet	M8	Méret	10 mm
--------------------	----	-------	-------

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		