

## HDC 06B SLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül, Kábelbevezetések mérete: M 20 |
| Rendelési szám | <a href="#">1900460000</a>                                                                                                                                           |
| Típus          | HDC 06B SLU 1M20G                                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)     | 4032248585939                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                                                                              |

## HDC 06B SLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202                      |

## Méretetek és tömegek

|                            |         |                             |             |
|----------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| Magasság                   | 54 mm   | Magasság (coll)             | 2.126 inch  |
| Szélesség                  | 71.7 mm | Szélesség (coll)            | 2.8228 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 40 mm   | Rögzítési méret - szélesség | 70 mm       |
| Nettó tömeg                | 225 g   |                             |             |

## Hőmérsékletek

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül                       |
| REACH SVHC               | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                     | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f           |

|                 |                 |                        |
|-----------------|-----------------|------------------------|
| Vegyszerállóság | Anyag           | Aceton                 |
|                 | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
|                 | Anyag           | Fúróolaj               |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Gázolaj                |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Etilalkohol            |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Sebességváltó-olaj     |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Hidraulikaolaj         |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Hűtőközeg              |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Mosóbenzin             |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Izzadság               |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Prémium benzin         |
|                 | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
|                 | Anyag           | Víz                    |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | UV                     |
|                 | Vegyszerállóság | Instabil               |
|                 | Anyag           | Ózon                   |
|                 | Vegyszerállóság | Instabil               |

## Méretetek

|                        |       |                    |         |
|------------------------|-------|--------------------|---------|
| Furat osztás hossz, A2 | 70 mm | Kábelbevezetés     | menetes |
| C ház szélessége       | 43 mm | C1 alap szélessége | 54.5 mm |

## HDC 06B SLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                   |       |                |       |
|-------------------|-------|----------------|-------|
| Ház teljes hossza | 60 mm | B ház magasság | 54 mm |
| B1 alap magasság  | 5 mm  |                |       |

## Verzió

|                              |                    |                                |              |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| Kábelbevezetések mérete      | M 20               | Felső rész/alsó rész/fedél     | alsó rész    |
| Fedél                        | burkolat nélkül    | Meghúzási nyomaték             | 1.2 Nm       |
| Felső kábelbevezetések száma | 0                  | Oldalsó kábelbevezetések száma | 1            |
| Fedél kivitele               | burkolat nélkül    | Ház kivitele                   | Ház alsórész |
| Rögzítőrendszer kivitele     | Hosszanti kengyel  | Kivitel                        | Standard     |
| Telepítési szerkezeti méret  | 3                  | Kábelbevezetés                 | menetes      |
| Típus                        | Felépítés (aljzat) | Szorítás változat              | Végrögzítő   |
| Tömítés                      | NBR                | Belső menet                    | M 20         |
| Szín (RAL)                   | RAL 7035           | BG                             | 3            |
| Suitable for ModuPlug®       | Nem                |                                |              |

## Általános adatok

|                  |              |                 |               |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Felületi minőség | Porbevonatos | Védelmi osztály | IP65, bedugva |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|

## Besorolások


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 06B SLU 1M20G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## HDC 06B SLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 06B DODL 2B0           | Változat                                                                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1665200000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél ház alsórészhez, Hosszanti kengyel, Standard, |
| GTIN (EAN)     | 4008190421908              | Kábelbevezetések mérete: none                                                                                                  |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                |

## IP68 verzió



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védelességi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VG M20 - MS 68             | Változat                                                                                                                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1772220000</a> | VG MS (standard sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN)     | 4032248129874              |                                                                                                                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                             |
| Típus          | VG M20 - K 68              | Változat                                                                                                                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2811470000</a> | VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6                   |
| GTIN (EAN)     | 4064675292227              |                                                                                                                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                             |