

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségű osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Poliamid 6
Rendelési szám	1909690000
Típus	VG M20-K67 6-12
GTIN (EAN)	4032248536610
Qty.	50 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Magasság	29.5 mm	Magasság (coll)	1.1614 inch
Hossz	39.5 mm	Hossz, inch	1.5551 inch
Nettó tömeg	9.95 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -20 °C...80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	12 mm	Kábel külső átmérője, min.	6 mm
Meghúzási nyomaték	3.5 Nm	Szilikon	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C	Menetemelkedés	1.5 mm
Halogén	Nem	Szabványok	EN/IEC 62444
AF 1. méret	24 mm	Védelmi osztály	IP67
Kábelcsavarzat	metrikus	Alapanyag	Poliamid 6
Tömítőbetét	NBR	Külső menet	M 20
Menet hossza	10 mm	Zárt anya nyomatéka, max.	4.50 Nm
Rögzítőanya nyomatéka, min.	3.00 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	4.00 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	3.00 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	3.50 Nm
Rögzítőanya nyomatéka, max.	4.00 Nm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M20-K67 6-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M20 - K GR	Változat
Rendelési szám	1772460000	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 20, 6 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248130207	
Qty.	100 ST	

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M20-NP	Változat
Rendelési szám	1736240000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 20, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956035	
Qty.	50 ST	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	GWDR M20-PO	Változat
Rendelési szám	1777940000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 20, Polietilén
GTIN (EAN)	4032248158201	
Qty.	100 ST	