

VG M63-K67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségű osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Poliamid 6
Rendelési szám	1909750000
Típus	VG M63-K67
GTIN (EAN)	4032248536672
Qty.	10 Darab

VG M63-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretek és tömegek

Magasság	53 mm	Magasság (coll)	2.0866 inch
Hossz	71 mm	Hossz, inch	2.7953 inch
Nettó tömeg	100.1 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -20 °C...80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	44 mm	Kábel külső átmérője, min.	34 mm
Meghúzási nyomaték	12 Nm	Szilikon	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C	Menetemelkedés	1.5 mm
Halogén	Nem	Szabványok	EN/IEC 62444
AF 1. méret	65 mm	Védelmi osztály	IP67
Kábelcsavarzat	metrikus	Alapanyag	Poliamid 6
Tömítőbetét	NBR	Külső menet	M 63
Menet hossza	18 mm	Zárt anya nyomatéka, max.	20.50 Nm
Rögzítőanya nyomatéka, min.	11.50 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	12.50 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	11.50 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	19.50 Nm
Rögzítőanya nyomatéka, max.	12.50 Nm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M63-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M63 - K GR	Változat
Rendelési szám	1772510000	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 63, 8 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248130252	
Qty.	10 ST	

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M63-NP	Változat
Rendelési szám	1736290000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 63, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956080	
Qty.	10 ST	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

VG M63-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Általános rendelési adatok**

Típus	GWDR M63-PO	Változat
Rendelési szám	1777990000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 63, Polietilén
GTIN (EAN)	4032248158256	
Qty.	50 ST	