

## A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségű osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | VG K (standard műanyag tömszelence),<br>Tömszelencék, egyenes, PG 29, 11 mm, OD min.<br>18 - OD max. 25 mm, Poliamid 6 |
| Rendelési szám | <a href="#">1909820000</a>   |
| Típus          | VG PG29-K67  |
| GTIN (EAN)     | 4032248536740  |
| Qty.           | 20 Darab   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

|             |        |                 |             |
|-------------|--------|-----------------|-------------|
| Magasság    | 41 mm  | Magasság (coll) | 1.6142 inch |
| Hossz       | 52 mm  | Hossz, inch     | 2.0472 inch |
| Nettó tömeg | 34.6 g |                 |             |

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -20 °C...80 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC                 | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános információk

|                                    |            |                                    |         |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|---------|
| Kábel külső átmérője, max.         | 25 mm      | Kábel külső átmérője, min.         | 18 mm   |
| Meghúzási nyomaték                 | 9 Nm       | Szilikon                           | Nem     |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-2        | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -20 °C     | Menetemelkedés                     | 1.59 mm |
| Halogén                            | Nem        | AF 1. méret                        | 42 mm   |
| Védelmi osztály                    | IP67       | Kábelcsavarzat                     | PG      |
| Alapanyag                          | Poliamid 6 | Tömítőbetét                        | NBR     |
| Külső menet                        | PG 29      | Menet hossza                       | 11 mm   |
| Zárt anya nyomatéka, max.          | 10.50 Nm   | Rögzítőanya nyomatéka, min.        | 8.50 Nm |
| Csatlakozóadapter nyomatéka, max.  | 9.50 Nm    | Csatlakozóadapter nyomatéka, min.  | 8.50 Nm |
| Zárt anya nyomatéka, min.          | 9.50 Nm    | Rögzítőanya nyomatéka, max.        | 9.50 Nm |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |

## VG PG29-K67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SKMU PG29-K GR             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1698230000</a> | SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, PG 29, 7 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| GTIN (EAN)     | 4008190884765              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | GWDR PG29-NP               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1719600000</a> | GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 29, Neoprén |
| GTIN (EAN)     | 4008190352868              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | GWDR PG29-PO               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1719500000</a> | GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 29, Polietilén |
| GTIN (EAN)     | 4008190352769              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |