

## A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acéلبól készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettség osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | VG K (standard műanyag tömszelence),<br>Tömszelencék, egyenes, M 40, 10 mm, OD min.<br>19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5<br>bar (30 min.), Poliamid 6 |
| Rendelési szám | <a href="#">1909890000</a>   |
| Típus          | VG M40-1/K68   |
| GTIN (EAN)     | 4032248536818  |
| Qty.           | 10 Darab   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méreték és tömegek

|             |        |                 |             |
|-------------|--------|-----------------|-------------|
| Magasság    | 46 mm  | Magasság (coll) | 1.811 inch  |
| Hossz       | 57 mm  | Hossz, inch     | 2.2441 inch |
| Nettó tömeg | 45.9 g |                 |             |

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...100 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC                 | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

|   |                     |  |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL) | E-199260 - BM EN 15 | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus) | E-199260 - BM EN 15 |
| Tanúsító intézet                          | DNV, UL, cULus      |  |                     |

## Általános információk

|                                    |  |                                    |   |
|------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Kábel külső átmérője, max.         | 28 mm                                    | Kábel külső átmérője, min.         | 19 mm   |
| Védelmi osztály, GWDR              | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | Meghúzási nyomaték                 | 5 Nm  |
| Szilikon                           | Nem                                      | UL 94 éghetőségi osztály           | V-2   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C                                   | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C  |
| Menetemelkedés                     | 1.5 mm                                   | Halogén                            | Igen  |
| Szabványok                         | EN/IEC 62444                             | AF 1. méret                        | 46 mm   |
| AF mérete                          | 46 mm                                    | Védelmi osztály                    | IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)  |
| Kábelcsavarzat                     | metrikus                                 | Alapanyag                          | Poliamid 6  |
| Tömítőbetét                        | CR                                       | Külső menet                        | M 40  |
| Menet hossza                       | 10 mm                                    | Zárt anya nyomatéka, max.          | 11.50 Nm  |
| Rögzítőanya nyomatéka, min.        | 4.50 Nm                                  | Megjegyzés: védettség osztály      | Az IP66 védettség csak a menetes csatlakozókhoz használt tömítőgyűrűkkel lehetséges. Tömítőgyűrű nélkül a menetes csatlakozók védettsége csak IP54. |
| Protection class (UL)              | Type 4X                                  | Csatlakozóadapter nyomatéka, max.  | 5.50 Nm   |
| Csatlakozóadapter nyomatéka, min.  | 4.50 Nm                                  | Zárt anya nyomatéka, min.          | 10.50 Nm  |
| Rögzítőanya nyomatéka, max.        | 5.50 Nm                                  |                                    |   |

## Besorolások

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC000441 | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |

**Műszaki adatok**

ECLASS 15.0

27-14-08-01

## VG M40-1/K68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SKMU M40 - K GR            | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1772490000</a> | SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 40, 7 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| GTIN (EAN)     | 4032248130238              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | GWDR M40-NP                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1736270000</a> | GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 40, Neoprén |
| GTIN (EAN)     | 4008190956066              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | GWDR M40-PO                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1777970000</a> | GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 40, Polietilén |
| GTIN (EAN)     | 4032248158232              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |