Adatlap

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőkifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

Általános rendelési adatok

Változat	Tömszelence szerszám M8-as, M12-es vezetékekhez és csatlakozókhoz
Rendelési szám	1910000000
Típus	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Kartondoboz

Adatlap

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	190.08 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csavaros tömszelence- szerszám M8 és M12 kábelekhez és csatlakozókhoz

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A szállítási terjedelem tartalmazza: • Szabványos markolat 1/4 hüvelyk • M8 rögzítés öntött vezetékekhez • M8F rögzítés testre szabható csatlakozókhoz • M12 rögzítés öntött vezetékekhez • M12F rögzítés testre szabható csatlakozókhoz

Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



A Screwty® tartozék egyedi igényekre szabható M23 kerek dugaszoló csatlakozókhoz és 26,2 ±0,3 mm külső méretű recézett anyával rendelkező ráöntött M23 kerek dugaszoló csatlakozókhoz alkalmas. A meghúzási nyomaték 2-2,5 Nm.

Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY M23	Változat
Rendelési szám	1981560000	Tömszelence szerszám adapter M23-as vezetékekhez és csatlakozókhoz
GTIN (EAN)	4032248677702	
Qty.	1 ST	

Scewty M12 K kódolású és L kódolású körbeöntött kábelekhez



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	Változat
Rendelési szám	2522710000	Tömszelence szerszám adapter fröccsöntött M12-es vezetékekhez, K- és L-kódolt
GTIN (EAN)	4050118534566	
Qty.	1 ST	

Típus	SCREWTY M12 K+L O.SD	Változat
Rendelési szám	2486610000	Tömszelence szerszám adapter fröccsöntött M12-es vezetékekhez, K- és L-kódolt
GTIN (EAN)	4050118497403	
Qty.	1 ST	