

TS15 164 KLIPPON K31 CSS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Sín, TS 15, Szélesség: 164 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
Rendelési szám	1910040000
Típus	TS15 164 KLIPPON K31 CSS
GTIN (EAN)	4032248536955
Qty.	1 Darab

TS15 164 KLIPPON K31 CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	7.5 mm	Mélység (coll)	0.2953 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	164 mm	Szélesség (coll)	6.4567 inch
Nettó tömeg	25 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tartozékok általános információi

Anyagvastagság	1 mm	Felületi minőség	galvanizált, krómozott
Alapanyag	Acél	Bélyeg méretei	4,5 x 20 mm

Általános információ

Anyagvastagság	1 mm	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Szabványok	DIN EN 60715	Felületi minőség	galvanizált, krómozott
Ütésállóság	10,00 J	Alapanyag	Acél
Bélyeg méretei	4,5 x 20 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		