

## TS35/324 KLIPPON K7 CSS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A kép illusztráció

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 324 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott |
| Rendelési szám | <a href="#">1910130000</a>                                                                |
| Típus          | TS35/324 KLIPPON K7 CSS                                                                   |
| GTIN (EAN)     | 4032248537044                                                                             |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                   |

## TS35/324 KLIPPON K7 CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |              |
|-------------|--------|------------------|--------------|
| Mélység     | 7.5 mm | Mélység (coll)   | 0.2953 inch  |
| Magasság    | 35 mm  | Magasság (coll)  | 1.378 inch   |
| Szélesség   | 324 mm | Szélesség (coll) | 12.7559 inch |
| Nettó tömeg | 120 g  |                  |              |

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC                 | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Tartozékok általános információi

|                |      |                  |                        |
|----------------|------|------------------|------------------------|
| Anyagvastagság | 1 mm | Felületi minőség | galvanizált, krómozott |
| Alapanyag      | Acél |                  |                        |

## Általános információ

|                |              |                     |                        |
|----------------|--------------|---------------------|------------------------|
| Anyagvastagság | 1 mm         | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés     |
| Szabványok     | DIN EN 60715 | Felületi minőség    | galvanizált, krómozott |
| Ütésállóság    | 10,00 J      | Alapanyag           | Acél                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |