

**ESO 8/20 P DIN A4 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A kép illusztráció

**Általános rendelési adatok**

Változat	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 20 x 7 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">1919870000</a>
Típus	ESO 8/20 P DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4032248556861
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2025-08-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	<a href="#">ELS 8/20 MM WS</a>

## ESO 8/20 P DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0.0394 inch
Magasság	20 mm	Magasság (coll)	0.7874 inch
Szélesség	7 mm	Szélesség (coll)	0.2756 inch
Nettó tömeg	11.35 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9	
Nyomatás tájolása	vízszintes és függőleges	
Laponkénti jelölőszám	342	
Szélesség	7 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	fehér	
Alapanyag	Poliészter, PVC-mentes	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = Insert markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C	

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



## ESO 8/20 P DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## WKM becsúsztható jelölőlapokhoz



A WKM halogénmentes, átlátszó zsebe kiváló védelmet nyújt a környezeti hatások ellen. Az erős kábelkötözéses rögzítésnek köszönhetően szinte minden vezeték-keresztmetszethez alkalmas.

Az előnyomtatott címkéket egyszerűen be kell helyezni a WKM tartóba, és a kengyellel rögzíteni kell. A WKM kábeljelölők a megfelelő megoldást jelentik a hatékony helyszíni jelölésre. Az Ön előnye a WKM kábeljelölők használata esetén

- A papír és poliészter jelölőket egyedileg lehet nyomtatni a hagyományos irodai nyomtatókkal
- A robusztus kialakítás és a MultiCard ELS címkék kombinációja maximális védelmet nyújt a környezeti hatások ellen

## Általános rendelési adatok

Típus	WKM 8/20	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1753490000</a>	WKM, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Vezeték- és kábeljelölők, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248010615	
Qty.	50 ST	