

ETO CC 30/60 TRANSPAR.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Változat	ClipCard, Tartozékok, 30 x 60 mm, Áttetsző
Rendelési szám	1934440000
Típus	ETO CC 30/60 TRANSPAR.
GTIN (EAN)	4032248590971
Qty.	10 Darab

ETO CC 30/60 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0.0394 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2.3622 inch
Nettó tömeg	10.8 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer		
Laponkénti jelölőszám	27		
Változat	Öntapadós		
Szélesség	60 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		
Szín	Áttetsző		
Halogén	Nem		
Alapanyag	Poliészter fólia		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MultiCard	
Javasolt iparágak	Berendezés		
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Accessories		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C		

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

