

SAI-AU M8 SB 8DO 2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Az IP20-tól az IP67 védettségig, vagy inkább a burkolt gépektől a burkolatlan gépekig mutató trend az IP67 védettségű I/O slave készülékekben csúcsondik ki. Ezekben a Plug & Play megoldásokban az egyes vezetők csatlakoztatása teljesen elmarad. Ez lényeges időmegtakarítást okoz, és kizárja az egyes vezetők csatlakoztatása során előforduló hibákat. Ma az IP67 buszmodulok képviselik az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatásának legkorszerűbb és legtakarékosabb megoldását.

Általános rendelési adatok

Változat	SAI aktív, Segédsín
Rendelési szám	1938660000
Típus	SAI-AU M8 SB 8DO 2A
GTIN (EAN)	4032248612659
Qty.	1 Darab

SAI-AU M8 SB 8DO 2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	290 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
----------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6a6

Csatlakozások

Tápfeszültség (AUX BE)	1x M12 csatlakozó 5 pólusú, A kódolású	Csatlakozás segédsínhez (SUB BE)	1 x M8 csatlakozó 4 pólusú, A kódolású
Csatlakozás segédsínhez (SUB KI)	1 x M8 hüvely 4 pólusú, A kódolású	I/O-csatlakozások	8x M8 hüvely 3 pólusú

Digitális bemenetek

Diagnosztikai figyelmeztetés	piros	Bemenet szűrő	1 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, Konfigurálható
Bemenő áram, magas	2-15 mA EN 61131-2 1. típus szerint	Bemenő áram, alacsony	< 15 mA EN 61131-2 1. típus szerint
Bemenő feszültség, magas	>15 V EN 61131-2 1. típus szerint	A potenciálok elválasztása a modul elektronikájától	nincs
Bemenő feszültség, alacsony	<5 V EN 61131-2 1. típus szerint		

Digitális kimenetek

max. áramtovábbítási kapacitás kimenő jelenként	2 A	Diagnosztikai figyelmeztetés	piros
A potenciálok elválasztása a modul elektronikájától	nincs	Rövidzárlatbiztos	Igen, lekapcsolás rövidzárlatnál és hibajelzésnél
Max. teljes áramkimenet	4 A	Kapcsolási frekvencia, ohmikus terhelés	max. 100 Hz
Kapcsolási frekvencia, induktív terhelés	max. 1 Hz	Kimenő feszültség, alacsony	0 V DC
Kimenő feszültség, magas	Tápfeszültség 0,7 V DC levonásával		

Általános adatok

Tanúsítvány	CE, cULus	Földelés	< 200 g
-------------	-----------	----------	---------

SAI-AU M8 SB 8DO 2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tápfeszültség

Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	Üzemi feszültség	24
Max. teljes áram modul	8 A	Érintkező terhelés	Tüsként max. 4 A
Határok	18 V DC ... 30 V DC		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

SAI-AU M8 SB 8DO 2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Változat
Rendelési szám	1912130000	ESG, Készülékjelölők x 13.5 mm, PA 66, Szín: Áttetsző, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248541164	
Qty.	5 ST	

M12



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-SK-M12-UNI 2029	Változat
Rendelési szám	2330260000	Védett részegységek, Védőkupak
GTIN (EAN)	4032248592067	
Qty.	20 ST	

SAI-AU M8 SB 8DO 2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

M8

A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-SK M8	Változat	
Rendelési szám	1802760000	Védett részegységek, Védőkupak	
GTIN (EAN)	4032248257379		
Qty.	50 ST		