

## SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz  
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erő kifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

## Általános rendelési adatok

Változat	Bolting tool
Rendelési szám	<a href="#">1939170000</a>
Típus	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Műanyag bőrönd + formázott betét

## SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	1320 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	94cdd44c-1fa6-459f-83e6-3e41b4ab9be6

## Csavarozó szerszámok

Nyomaték beállítás, max.	7 Nm	Nyomaték beállítás, min.	0.5 Nm
--------------------------	------	--------------------------	--------

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	<p>A szállítási terjedelem tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomatékcavarozó 0,5 – 1,7 Nm + beállítási segédlet</li> <li>Nyomatékcavarozó 2,0 – 7,0 Nm</li> <li>Cserélhető penge 1/4 hüvelyk</li> <li>M8 rögzítés öntött vezetékhez</li> <li>M8F rögzítés testre szabható csatlakozókhoz</li> <li>M12 rögzítés öntött vezetékhez</li> <li>M12F rögzítés testre szabható csatlakozókhoz</li> <li>Készlet:</li> <li>Torx T8 / T10 / T20 / T25</li> <li>Imbuszkulcs 2.5 / 3.0 / 4.0</li> <li>Kereszthorony PH0 / PH1 / PH2</li> <li>Hasított 0.5x3.0 / 0.6x3.5 / 0.8x4.0</li> <li>Műanyag bőrönd + formázott betét</li> </ul>
------------------	---

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		