

## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Húzókegyeles csatlakozás jobbra hajlított (90° vagy 270°) vagy hajlított (225°) kivezetési iránnyal. A hüvelyes csatlakozók helyet biztosítanak a feliratozáshoz és kódolni lehet őket. Peremes aljzattal vagy kioldó retesszel rögzítve. Fel vannak szerelve integrált plusz/mínusz csavarral, a vezeték nem megfelelő behelyezése elleni védelemmel, és nyitott húzókegyellel kerülnek szállításra. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 225°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| Rendelési szám | <a href="#">1945850000</a>                                                                                                                                        |
| Típus          | BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX                                                                                                                                      |
| GTIN (EAN)     | 4032248621378                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 24 Darab                                                                                                                                                          |
| Termékadatok   | IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm²<br>UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12                                                                                           |
| Csomagolás     | Doboz                                                                                                                                                             |

## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693                      |

## Méreték és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 23.6 mm  | Mélység (coll)   | 0.9291 inch |
| Magasság    | 15.7 mm  | Magasság (coll)  | 0.6181 inch |
| Szélesség   | 62.96 mm | Szélesség (coll) | 2.4787 inch |
| Nettó tömeg | 20.83 g  |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## System Parameters

|                                         |                                         |                    |                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Termékcsalád                            | OMNIMATE Signal - sorozat BL/SL 5.08    |                    |                            |
| Csatlakozás típusa                      | Terepi csatlakozás                      |                    |                            |
| Vezetékcsatlakozás-technika             | Csavaros csatlakozás                    |                    |                            |
| Raszter mm-ben (P)                      | 5.08 mm                                 |                    |                            |
| Raszter inch-ben (P)                    | 0.200 "                                 |                    |                            |
| Vezeték kimeneti irány                  | 225°                                    |                    |                            |
| Pólusszám                               | 12                                      |                    |                            |
| L1, mm                                  | 55.88 mm                                |                    |                            |
| L1, inch                                | 2.200 "                                 |                    |                            |
| Sorok száma                             | 1                                       |                    |                            |
| Érintkezősorok száma                    | 1                                       |                    |                            |
| Névleges keresztmetszet                 | 4 mm <sup>2</sup>                       |                    |                            |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos               |                    |                            |
| Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint   | IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva |                    |                            |
| Védelmi osztály                         | IP20                                    |                    |                            |
| Térfogati ellenállás                    | ≤5 mΩ                                   |                    |                            |
| Kódolható                               | Igen                                    |                    |                            |
| Csupaszolási hossz                      | 7 mm                                    |                    |                            |
| Biztosítócsavar                         | M 2.5                                   |                    |                            |
| Csavarhúzó éle                          | 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1                   |                    |                            |
| Csavarhúzó éle, standard                | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ  |                    |                            |
| Dugaszolási ciklusok                    | 25                                      |                    |                            |
| Dugaszolási erő/pólus, max.             | 10 N                                    |                    |                            |
| Húzóerő / pólus, max.                   | 9 N                                     |                    |                            |
| Tightening torque                       | Forgatónyomaték típusa                  | Wire connection    |                            |
|                                         | Usage information                       | Meghúzási nyomaték | min. 0.4 Nm<br>max. 0.5 Nm |

## Anyagjellemzők

|                     |          |                        |              |
|---------------------|----------|------------------------|--------------|
| Szigetelőanyag      | PBT      | Szín                   | narancssárga |
| Színskála (hasonló) | RAL 2000 | Szigetelőanyag csoport | IIIa         |

## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Küszöbértékpézi összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 200                      |
| UL 94 éghetőségi osztály                    | V-0                        |
| Érintkező felület                           | ónozott                    |
| Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete    | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Tárolási hőmérséklet, max.                  | 70 °C                      |
| Üzemi hőmérséklet, max.                     | 100 °C                     |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.     | 100 °C                     |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Moisture Level (MSL)                    |            |
| Érintkező anyaga                        | Cu-ötvozet |
| Bevonat                                 | 4-6 µm SN  |
| Tárolási hőmérséklet, min.              | -40 °C     |
| Üzemi hőmérséklet, min.                 | -50 °C     |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C     |

## Névleges adatok IEC szerint

|                                                                                  |                        |                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| szabvány szerint tesztelve                                                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)                                         | 17.5 A            |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)                                    | 14 A                   | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)                                          | 14 A              |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)                                     | 12 A                   | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez      | 400 V             |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 320 V                  | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 250 V             |
| Névleges lököfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez  | 4 kV                   | Névleges lököfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV              |
| Névleges lököfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV                   | Rövid idejű határáram ellenállás                                                 | 3 x 1 s mit 120 A |

## Csomagolás

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás    | Doboz     | VPE hosszúság | 348.00 mm |
| VPE szélesség | 136.00 mm | VPE magasság  | 31.00 mm  |

## Csatlakoztatható vezetékek

|                                                           |                                    |                      |                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.           | 0.13 mm <sup>2</sup>               |                      |                            |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.           | 4 mm <sup>2</sup>                  |                      |                            |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.             | AWG 30                             |                      |                            |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.             | AWG 12                             |                      |                            |
| Tömör, min. H05(07) V-U                                   | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| Tömör, max. H05(07) V-U                                   | 4 mm <sup>2</sup>                  |                      |                            |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                              | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K                              | 4 mm <sup>2</sup>                  |                      |                            |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min.     | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max.     | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.                   | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.                      | 4 mm <sup>2</sup>                  |                      |                            |
| Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø 2,8 mm x 2,4 mm |                                    |                      |                            |
| Rögzíthető vezetékek                                      | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
|                                                           | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm              |
|                                                           |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0,5/6</a>     |
|                                                           |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 8 mm              |
|                                                           |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0,5/12 OR</a> |
|                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 1 mm <sup>2</sup>          |
|                                                           | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm              |

## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                                    |                      |                             |                        |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                    |                      | Ajánlott érvéghüvely        | <a href="#">H1.0/6</a> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 1.5 mm <sup>2</sup>         |                        |
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges                    | 7 mm                   |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.5/7</a>      |                        |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 2.5 mm <sup>2</sup>         |                        |
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges                    | 7 mm                   |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H2.5/7</a>      |                        |
|                                    | Csupaszolási hossz   | névleges                    | 10 mm                  |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H2.5/15D BL</a> |                        |

Hivatkozási szöveg A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P). Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## CSA névleges adatok

|                                                     |        |                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Intézet (CSA)                                       | CSA    | Tanúsítvány száma (CSA)                             | 200039-1121690                                             |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V  | Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) | 50 V                                                       |
| Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V  | Névleges áram (B felhasználási csoport / 15 A CSA)  |                                                            |
| Névleges áram (D felhasználási csoport / 15 A CSA)  |        | Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 30                                                     |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                   | AWG 12 | Hivatkozás a tanúsítási értékekre                   | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |

## UL 1059 névleges adatok

|                                                         |                                                            |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Intézet (cURus)                                         | CURUS                                                      | Tanúsítvány száma (cURus)                               | E60693 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V                                                      | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / UL 1059)       | 15 A                                                       | Névleges áram (D felhasználási csoport / UL 1059)       | 10 A   |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 26                                                     | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 12 |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                       | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |                                                         |        |

## Típusvizsgálatok

|                                                 |                |                                                                                                       |                             |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Teszt: Jelölések tartóssága                     | Standard       | DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint      |                             |
|                                                 | Teszt          | eredetjelölés, névleges feszültség, névleges keresztmetszet, anyagtípus                               |                             |
|                                                 | Kiértékelés    | elérhető                                                                                              |                             |
|                                                 | Teszt          | tartósság                                                                                             |                             |
|                                                 | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |                             |
| Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhetők) | Standard       | DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06                                                     |                             |
|                                                 | Teszt          | 180°-kal elfordítva kódolóelemekkel                                                                   |                             |
|                                                 | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |                             |
|                                                 | Teszt          | szemrevételezéses ellenőrzés                                                                          |                             |
|                                                 | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |                             |
| Teszt: Rögzíthető keresztmetszet                | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.02 szakasz |                             |
|                                                 | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | tömör, 0,2 mm <sup>2</sup>  |
|                                                 |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | sodrott 0,2 mm <sup>2</sup> |

## Műszaki adatok

|                                                             |                |                                              |                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | tömör, 2,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz |                             |
|                                                             | Követelmény    | 0,2 kg                                       |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | 0,3 kg                                       |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | tömör, 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Kihúzási vizsgálat                                          |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | 0,9 kg                                       |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥10 N                                        |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥20 N                                        |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-U0.5                   |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-K0.5                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥60 N                                        |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-U4.0                   |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-K4.0                   |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |

## Fontos megjegyzés

## IPC megfelelés

A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.

## Megjegyzések

- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

**BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok**

- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months


**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


## Product image



## Dimensional drawing



## Graph




## A termék előnyei



Csökkentett szerelési költségek Biztos és csupán másodpercekig tartó szerelés

### A termék előnyei



Változatos alkalmazási lehetőségekHáromvezetékes  
csatlakoztatási módokhoz



## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Húzásmentesítők



Gyakori terhelésváltásokhoz: a „vonóhorog” dugaszcsatlakozók kapcsolódásához.

A húzásmentesítés ennél többre képes, mint pusztán a vezetékek tehermentesítése:

egyszerűen pattintsa a dugaszra, és

- kötegelve a vezetékeket
- vezesse a kábeleket
- használja segédeszközként az összekötéshez és leválasztáshoz

Nem okoz sérülést a csatlakozási pontokon, átlátható és rendezett huzalozás, a kezelése pedig egyszerű.

Felhasználói előnyök: tartós ipari nehézcsatlakozók zord ipari környezetben, kényelmes kezeléssel, ami növeli a rendszer elérhetőségét.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BLZ 5.00 ZE04 OR BX        | Változat                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1652100000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Húzásmentesítő, narancssárga, Pólusszám: 4 |
| GTIN (EAN)     | 4008190401771              |                                                                                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                   |
| Típus          | BLZ 5.00 ZE08 OR BX        | Változat                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1652040000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Húzásmentesítő, narancssárga, Pólusszám: 8 |
| GTIN (EAN)     | 4008190401719              |                                                                                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                   |

## Kódoló elemek



Csak azt kapcsolja össze, amit kell: a megfelelő csatlakozást a megfelelő helyen.

A kódolási elemek és reteszelő eszközök egyértelműen hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási és az üzemelési folyamat során

A kódolási elemeket és a reteszelő eszközöket a szerelés előtt vagy a kábelkonfekcionálás fázisában kell behelyezni.

A Weidmüller alternatívája: online konfigurálás a változatkonfigurátor segítségével a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A kapcsolási táblán történő hibás konfekcionálás és az összekötő elemek téves csatlakoztatása többé nem lehetséges.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nem merül fel a felhasználó által okozott üzemelési hiba.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BLZ/SL KO OR BX            | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1573010000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, narancssárga, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190048396              |                                                                                |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                                                |

## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Típus          | BLZ/SL KO BK BX            | Változat                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1545710000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete, |
| GTIN (EAN)     | 4008190087142              | Pólusszám: 1                                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                             |

## Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDS 0.6X3.5X100            | Változat                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2749340000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895568              |                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                        |
| Típus          | SDIS 0.6X3.5X100           | Változat                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2749810000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118897012              |                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                        |

## Hornyos csavarhúzó-készlet, Philips



Csillagfejű csavarhúzó, típus: Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, behajtó ISO 8764-PH szerint, hegy: Chrom Top, SoftFinish-markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDK PH1 X 80               | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">2749410000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 4.5 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN)     | 4050118895636              |                                                                      |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                      |

## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDK PZ1 X 80               | Változat                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2749440000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 14.5 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN)     | 4050118895667              |                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                       |

## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## SLDF 5.08



Dugós csatlakozó panelen átmenő szereléssel opcionális lezáró funkcióval. Belső csatlakozás lapos csatlakozós vagy forrasztott csatlakozással. Ezek a dugaszok hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLDF 5.08 L/F 12 SN OR ... | Változat                                                                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1599230000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Lapos csatlakozás, Forrasztott csatlakozás, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190155100              |                                                                                                                              |
| Qty.           | 18 ST                      |                                                                                                                              |

## SL 5.08/135



Dugós csatlakozók 135°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08/12/135 3.2SN OR... | Változat                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1603160000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 135°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190094638              |                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                        |

## SL 5.08/135B



Dugós csatlakozók 135°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08/12/135B 3.2SN O... | Változat                                                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1605630000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, órozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190068738              |                                                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                                         |

## SL 5.08/180



Dugós csatlakozók egyenes kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08/12/180 3.2SN OR... | Változat                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1518260000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, órozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190070991              |                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                        |

## SL 5.08/180B



Dugós csatlakozók egyenes kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08/12/180B 3.2SN O... | Változat                                                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1520560000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, órozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190169077              |                                                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                                         |

## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## SL 5.08/90




Dugós csatlakozók 90°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08/12/90 3.2SN OR ... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1509060000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190105983              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                      |

## SL 5.08/90B




Dugós csatlakozók 90°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08/12/90B 3.2SN OR... | Változat                                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1511360000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4008190015985              | 12, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga,                                                            |
| Qty.           | 50 ST                      | Doboz                                                                                                                         |

## SL 5.08HC/180



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/12/180 3.2SN ... | Változat                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1148330000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz       |
| GTIN (EAN)     | 4032248935154              |                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                        |
| Típus          | SL 5.08HC/12/180 3.2SN ... | Változat                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1146570000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248933167              |                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                        |

## SL 5.08HC/180B




Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/12/180B 3.2SN... | Változat                                                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1149730000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz       |
| GTIN (EAN)     | 4032248935246              |                                                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                                         |
| Típus          | SL 5.08HC/12/180B 3.2SN... | Változat                                                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1147640000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248934355              |                                                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                                         |

## SL 5.08HC/180G



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/12/180G 3.2SN... | Változat                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1148970000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248934782              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                          |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                     |
| Típus          | SL 5.08HC/12/180G 3.2SN... | Változat                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1146950000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248108589              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                     |

## SL 5.08HC/90




Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, 90°-os kivezetéssel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/12/90 3.2SN B... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1155150000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4050118050714              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                           |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                      |
| Típus          | SL 5.08HC/12/90 3.2SN O... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1146940000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4050118051407              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                      |

## SL 5.08HC/90B



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, 90°-os kivezetéssel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú



## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/12/90B 3.2SN ... | Változat                                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1155690000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz       |
| GTIN (EAN)     | 4050118050257              |                                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                                        |
| Típus          | SL 5.08HC/12/90B 3.2SN ... | Változat                                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1154880000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4050118050943              |                                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                                        |

## SL 5.08HC/90G




Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, 90°-os kivezetéssel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/12/90G 3.2SN ... | Változat                                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1155430000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz       |
| GTIN (EAN)     | 4050118050486              |                                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                     |
| Típus          | SL 5.08HC/12/90G 3.2SN ... | Változat                                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1147600000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4050118051179              |                                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                     |

## SLDV 5.08/180



Tűs érintkezősor, forrasztócsúccsal, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmuller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLD 5.08V/24/180 3.2SN ... | Változat                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1725750000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 24, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248062041              |                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                                                                                                                                        |

## SLDV 5.08/90B




Tűs érintkezősor, forrasztócsúccsal, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLD 5.08V/24/90B 3.2 SN... | Változat                                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1726380000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 24, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248061358              |                                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                                                                                                                                                        |

## SL-SMT 5.08/180 Box



Hőálló, egyenes, tűs érintkezősor. Dobozban vagy szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/12/180 3...  | Változat                                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1838080000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248348145              |                                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                         |


## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## SL-SMT 5.08/180G Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/12/180G 1... | Változat                                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1776022001</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248159017              |                                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                       |
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/12/180G 3... | Változat                                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1838310000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248348374              |                                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                       |

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



Hőálló, 90°-os tűs érintkezősor Dobozban vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/12/90 3.2... | Változat                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1780050000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248165377              |                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                        |

## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Ellendarab

## SL-SMT 5.08HC/90G Box




Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/12/90G 1.... | Változat                                                                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1775102001</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248156573              |                                                                                                                                                                                      |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                      |
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/12/90G 3.... | Változat                                                                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1780280000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248165605              |                                                                                                                                                                                      |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                                                                      |

## SLF 5.08/180 SN



Tűs érintkezősor PUSH IN csatlakozástechnikával, egyenes leágazási iránnyal, BLF 5.08HC elemmel együtt átvezető céljára vezeték-vezeték típusú alkalmazásokhoz. A tűs csatlakozókon hely található a feliratozáshoz, és kódolhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLF 5.08/12/180 SN BK BX   | Változat                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1335750000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4050118139075              |                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 30 ST                      |                                                                                                                                                                     |
| Típus          | SLF 5.08/12/180 SN OR BX   | Változat                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1335430000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4050118138771              |                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 30 ST                      |                                                                                                                                                                     |


## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## SLF 5.08/180B SN




Tűs érintkezősor PUSH IN csatlakozástechnikával, egyenes leágazási iránnyal, BLF 5.08HC elemmel együtt átvezető céljára vezeték-vezeték típusú alkalmazásokhoz. A tűs csatlakozókon hely található a feliratozáshoz, és kódolhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLF 5.08/12/180B SN BK ... | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1335990000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: |
| GTIN (EAN)     | 4050118138955              | 3.31 mm², Doboz                                                                                                                        |
| Qty.           | 24 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | SLF 5.08/12/180B SN OR ... | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1335550000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: |
| GTIN (EAN)     | 4050118138917              | 3.31 mm², Doboz                                                                                                                        |
| Qty.           | 24 ST                      |                                                                                                                                        |

## SLT 5.08B



Dugaszok csavaros FELŐ kábeles csatlakozással A dugaszon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 0,2 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLT 5.08/12/180B SN OR ... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1611810000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Felső csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: |
| GTIN (EAN)     | 4008190192693              | 2.5 mm², Doboz                                                                                                                       |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                      |


## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

### SLS 5.08/180 SN




Dugók húzókégyeles csavaros huzalcsatlakozási rendszerrel. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21,5 A (IEC) / 15 A (UL)

### Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLS 5.08/12/180 SN OR BX   | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1627190000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: |
| GTIN (EAN)     | 4008190199708              | 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz                                                                                                            |
| Qty.           | 30 ST                      |                                                                                                                                         |

### SLS 5.08/180B



Dugók húzókégyeles csavaros huzalcsatlakozási rendszerrel. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21,5 A (IEC) / 15 A (UL)

### Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLS 5.08/12/180B SN OR ... | Változat                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1627340000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: |
| GTIN (EAN)     | 4008190199852              | 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz                                                                                                            |
| Qty.           | 24 ST                      |                                                                                                                                         |

### SLS 5.08TB KF35



Dugók húzókégyeles csavaros huzalcsatlakozási rendszerrel. Felpattintó lábakkal a dugaszok sínre történő rögzítéséhez. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21,5 A (IEC) / 15 A (UL)

## BLZP 5.08HC/12/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLS 5.08/12/180TB KF SN... | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1846170000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°,       |
| GTIN (EAN)     | 4032248362455              | Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: |
| Qty.           | 10 ST                      | 3.31 mm², Doboz                                                        |

## SLS 5.08TB RF15



Dugók húzókegyeles csavaros huzalcsatlakozási rendszerrel. Felpattintó lábakkal a dugaszok sínre történő rögzítéséhez. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 0,2 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21,5 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLS 5.08/12/180TB RF15 ... | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1846090000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 180°,       |
| GTIN (EAN)     | 4032248362370              | Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: |
| Qty.           | 10 ST                      | 3.31 mm², Doboz                                                        |