

## BLZP 5.08HC/21/90 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Hüvelyes dugók húzókenygeles csatlakozással a vezetékek csatlakoztatásához megfelelő kivezeti szögben (90° vagy 270°). A hüvelyes csatlakozók helyet biztosítanak a feliratozáshoz és kódolni lehet őket. Peremes aljzattal vagy kioldó retesszel rögzítve. Fel vannak szerelve integrált plusz/mínusz csavarral, a vezeték nem megfelelő behelyezése elleni védelemmel, és nyitott húzókenygyel kerülnek szállításra. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat               | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| Rendelési szám         | <a href="#">1948200000</a>                                                                                                                                       |
| Típus                  | BLZP 5.08HC/21/90 SN OR BX                                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)             | 4032248624720                                                                                                                                                    |
| Qty.                   | 12 Darab                                                                                                                                                         |
| Termékadatok           | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²<br>UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12                                                                                            |
| Csomagolás             | Doboz                                                                                                                                                            |
| Szállítás állapota     | Kifutott                                                                                                                                                         |
| Utolsó rendelési dátum | 2026-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                                                        |

A létrehozás dátuma 09.07.2026 05:09:37 MEZ

## BLZP 5.08HC/21/90 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693                      |

## Méretetek és tömegek

|             |           |                  |             |
|-------------|-----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 27.2 mm   | Mélység (coll)   | 1.0709 inch |
| Magasság    | 14.1 mm   | Magasság (coll)  | 0.5551 inch |
| Szélesség   | 106.68 mm | Szélesség (coll) | 4.2 inch    |
| Nettó tömeg | 42.34 g   |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |                  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|
|                          |                               |                  |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                  |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                  |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig            | 0.513 kg CO2 eq. |

## System Parameters

|                                         |                                         |                    |      |        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------|--------|
| Termékcsalád                            | OMNIMATE Signal - sorozat BL/SL 5.08    |                    |      |        |
| Csatlakozás típusa                      | Terepi csatlakozás                      |                    |      |        |
| Vezetékcsatlakozás-technika             | Csavaros csatlakozás                    |                    |      |        |
| Raszter mm-ben (P)                      | 5.08 mm                                 |                    |      |        |
| Raszter inch-ben (P)                    | 0.200 "                                 |                    |      |        |
| Vezeték kimeneti irány                  | 90°                                     |                    |      |        |
| Pólusszám                               | 21                                      |                    |      |        |
| L1, mm                                  | 101.60 mm                               |                    |      |        |
| L1, inch                                | 4.000 "                                 |                    |      |        |
| Sorok száma                             | 1                                       |                    |      |        |
| Érintkezősorok száma                    | 1                                       |                    |      |        |
| Névleges keresztmetszet                 | 4 mm²                                   |                    |      |        |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos               |                    |      |        |
| Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint   | IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva |                    |      |        |
| Védelmi osztály                         | IP20                                    |                    |      |        |
| Térfogati ellenállás                    | ≤5 mΩ                                   |                    |      |        |
| Kódolható                               | Igen                                    |                    |      |        |
| Csupaszolási hossz                      | 7 mm                                    |                    |      |        |
| Biztosítócsavar                         | M 2.5                                   |                    |      |        |
| Csavarhúzó éle                          | 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1                   |                    |      |        |
| Csavarhúzó éle, standard                | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ  |                    |      |        |
| Dugaszolási ciklusok                    | 25                                      |                    |      |        |
| Dugaszolási erő/pólus, max.             | 10 N                                    |                    |      |        |
| Húzóerő / pólus, max.                   | 9 N                                     |                    |      |        |
| Tightening torque                       | Forgatónyomaték típusa                  | Wire connection    |      |        |
|                                         | Usage information                       | Meghúzási nyomaték | min. | 0.4 Nm |
|                                         |                                         |                    | max. | 0.5 Nm |

## Műszaki adatok

## Anyagjellemzők

|                                            |          |                                          |                            |
|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------|
| Szigetelőanyag                             | PBT      | Szín                                     | narancssárga               |
| Színskála (használat)                      | RAL 2000 | Szigetelőanyag csoport                   | IIIa                       |
| Kúszóútkepzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 200    | Moisture Level (MSL)                     |                            |
| UL 94 éghetőségi osztály                   | V-0      | Érintkező anyaga                         | Cu-ötvözet                 |
| Érintkező felület                          | ónozott  | Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Tárolási hőmérséklet, min.                 | -40 °C   | Tárolási hőmérséklet, max.               | 70 °C                      |
| Üzemi hőmérséklet, min.                    | -50 °C   | Üzemi hőmérséklet, max.                  | 100 °C                     |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.    | -25 °C   | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.  | 100 °C                     |

## Névleges adatok IEC szerint

|                                                                                  |                        |                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| szabvány szerint tesztelve                                                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)                                         | 23 A              |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)                                    | 18 A                   | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)                                          | 21 A              |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)                                     | 16 A                   | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez      | 400 V             |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 320 V                  | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 250 V             |
| Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez  | 4 kV                   | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV              |
| Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV                   | Rövid idejű határáram ellenállás                                                 | 3 x 1 s mit 120 A |

## Csomagolás

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás    | Doboz     | VPE hosszúság | 348.00 mm |
| VPE szélesség | 134.00 mm | VPE magasság  | 30.00 mm  |

## Csatlakoztatható vezetékek

|                                                       |                                    |                      |                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.       | 0.13 mm <sup>2</sup>               |                      |                     |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.       | 4 mm <sup>2</sup>                  |                      |                     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.         | AWG 30                             |                      |                     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.         | AWG 12                             |                      |                     |
| Tömör, min. H05(07) V-U                               | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                     |
| Tömör, max. H05(07) V-U                               | 4 mm <sup>2</sup>                  |                      |                     |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                          | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                     |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K                          | 4 mm <sup>2</sup>                  |                      |                     |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                     |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                     |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.               | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                     |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.                  | 4 mm <sup>2</sup>                  |                      |                     |
| Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø             | 2,8 mm x 2,4 mm                    |                      |                     |
| Rögzíthető vezeték                                    | Vezetékcsonkakozás keresztmetszete | névleges             | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|                                                       | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm       |
|                                                       |                                    | Ajánlott érvéghüvely | H0.5/6              |
|                                                       |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 8 mm       |

## BLZP 5.08HC/21/90 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                                    |                      |                             |                            |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                    |                      | Ajánlott érvéghüvely        | <a href="#">H0,5/12 OR</a> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 1 mm <sup>2</sup>           |                            |
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges                    | 6 mm                       |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1,0/6</a>      |                            |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 1.5 mm <sup>2</sup>         |                            |
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges                    | 7 mm                       |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1,5/7</a>      |                            |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 2.5 mm <sup>2</sup>         |                            |
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges                    | 7 mm                       |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H2,5/7</a>      |                            |
|                                    | Csupaszolási hossz   | névleges                    | 10 mm                      |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H2,5/15D BL</a> |                            |

Hivatkozási szöveg

A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P). Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## CSA névleges adatok

|                                                     |        |                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Intézet (CSA)                                       | CSA    | Tanúsítvány száma (CSA)                             | 200039-1121690                                             |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V  | Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) | 50 V                                                       |
| Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V  | Névleges áram (B felhasználási csoport / 20 A CSA)  |                                                            |
| Névleges áram (D felhasználási csoport / 20 A CSA)  |        | Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 30                                                     |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                   | AWG 12 | Hivatkozás a tanúsítási értékekre                   | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |

## UL 1059 névleges adatok

|                                                         |                                                            |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Intézet (cURus)                                         | CURUS                                                      | Tanúsítvány száma (cURus)                               | E60693 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V                                                      | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / 20 A UL 1059)  | 20 A                                                       | Névleges áram (D felhasználási csoport / 10 A UL 1059)  | 10 A   |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 26                                                     | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 12 |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                       | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |                                                         |        |

## Típusvizsgálatok

|                                                 |                |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teszt: Jelölések tartóssága                     | Standard       | DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint      |
|                                                 | Teszt          | eredetjelölés, névleges feszültség, névleges keresztmetszet, anyagtípus                               |
|                                                 | Kiértékelés    | elérhető                                                                                              |
|                                                 | Teszt          | tartósság                                                                                             |
|                                                 | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |
| Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhetők) | Standard       | DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06                                                     |
|                                                 | Teszt          | 180°-kal elfordítva kódolóelemekkel                                                                   |
|                                                 | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |
|                                                 | Teszt          | szemrevételezéses ellenőrzés                                                                          |
|                                                 | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |
| Teszt: Rögzíthető keresztmetszet                | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.02 szakasz |
|                                                 | Vezeték típusa | Vezető típusa és tömör, 0,2 mm <sup>2</sup> keresztmetszete                                           |

## BLZP 5.08HC/21/90 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                                                             |                |                                              |                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 0,2 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | tömör, 2,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz |                             |
|                                                             | Követelmény    | 0,2 kg                                       |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/19                   |
| Kihúzási vizsgálat                                          | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | 0,3 kg                                       |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | tömör, 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | 0,9 kg                                       |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥10 N                                        |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥20 N                                        |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-U0.5                   |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-K0.5                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥60 N                                        |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-U4.0                   |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-K4.0                   |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |

## Fontos megjegyzés

|                |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC megfelelés | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.   |
| Megjegyzések   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Additional variants on request</li> <li>Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> </ul> |

**BLZP 5.08HC/21/90 SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok**

- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**Besorolások**

| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |



## BLZP 5.08HC/21/90 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kódoló elemek



Csak azt kapcsolja össze, amit kell: a megfelelő csatlakozást a megfelelő helyen.

A kódolási elemek és reteszelő eszközök egyértelműen hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási és az üzemelési folyamat során

A kódolási elemeket és a reteszelő eszközöket a szerelés előtt vagy a kábelkonfekcionálás fázisában kell behelyezni. A Weidmüller alternatívája: online konfigurálás a változatkonfigurátor segítségével a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A kapcsolási táblán történő hibás konfekcionálás és az összekötő elemek téves csatlakoztatása többé nem lehetséges.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nem merül fel a felhasználó által okozott üzemelési hiba.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BLZ/SL KO OR BX            | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1573010000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, narancssárga, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190048396              |                                                                                |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                                                |
| Típus          | BLZ/SL KO BK BX            | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1545710000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete, Pólusszám: 1       |
| GTIN (EAN)     | 4008190087142              |                                                                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                |

## Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDS 0.6X3.5X100            | Változat                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2749340000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895568              |                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                        |
| Típus          | SDIS 0.6X3.5X100           | Változat                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2749810000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118897012              |                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                        |

## BLZP 5.08HC/21/90 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Hornyos csavarhúzó-készlet, Philips



Csillagfejű csavarhúzó, típus: Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, behajtó ISO 8764-PH szerint, hegy: Chrom Top, SoftFinish-markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDK PH1 X 80               | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">2749410000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 4.5 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN)     | 4050118895636              |                                                                      |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                      |

## Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDK PZ1 X 80               | Változat                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2749440000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 14.5 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN)     | 4050118895667              |                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                       |

## BLZP 5.08HC/21/90 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## SL 5.08/135



Dugós csatlakozók 135°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08/21/135 3.2SN OR... | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1603250000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 135°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190112844              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |

## SL 5.08/135B




Dugós csatlakozók 135°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08/21/135B 3.2SN O... | Változat                                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1605720000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4008190053932              | 21, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga,                                                           |
| Qty.           | 20 ST                      | Doboz                                                                                                                         |

## SL 5.08/180



Dugós csatlakozók egyenes kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## BLZP 5.08HC/21/90 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08/21/180 3.2SN OR... | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1519160000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190098407              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |

## SL 5.08/180B




Dugós csatlakozók egyenes kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08/21/180B 3.2SN O... | Változat                                                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1521460000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190080457              |                                                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                                                                                         |

## SL 5.08/90



Dugós csatlakozók 90°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08/21/90 3.2SN OR ... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1509960000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190010591              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                      |

## BLZP 5.08HC/21/90 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## SL 5.08/90B




Dugós csatlakozók 90°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08/21/90B 3.2SN OR... | Változat                                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1512260000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4008190179861              | 21, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga,                                                            |
| Qty.           | 20 ST                      | Doboz                                                                                                                         |

## SL 5.08HC/180



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/21/180 3.2SN ... | Változat                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1148530000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz       |
| GTIN (EAN)     | 4032248935109              |                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                                                                        |
| Típus          | SL 5.08HC/21/180 3.2SN ... | Változat                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1146680000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248932764              |                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                                                                        |


## BLZP 5.08HC/21/90 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## SL 5.08HC/180B




Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/21/180B 3.2SN... | Változat                                                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1150010000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz       |
| GTIN (EAN)     | 4032248106226              |                                                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                                                                                         |
| Típus          | SL 5.08HC/21/180B 3.2SN... | Változat                                                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1147930000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248934010              |                                                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                                                                                         |

## SL 5.08HC/180G



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/21/180G 3.2SN... | Változat                                                                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1149270000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz       |
| GTIN (EAN)     | 4032248935024              |                                                                                                                                                                                      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                                                                      |
| Típus          | SL 5.08HC/21/180G 3.2SN... | Változat                                                                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1147180000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248933877              |                                                                                                                                                                                      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                                                                      |

## BLZP 5.08HC/21/90 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## SL 5.08HC/90




Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, 90°-os kivezetéssel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/21/90 3.2SN B... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1155280000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4050118050622              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                           |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                      |
| Típus          | SL 5.08HC/21/90 3.2SN O... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1147150000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4050118051315              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                      |

## SL 5.08HC/90B



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, 90°-os kivezetéssel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/21/90B 3.2SN ... | Változat                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1155790000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4050118049961              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                                            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                                       |
| Típus          | SL 5.08HC/21/90B 3.2SN ... | Változat                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1154980000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4050118050851              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                                      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                                       |

## BLZP 5.08HC/21/90 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Ellendarab

## SLDV 5.08/180




Tűs érintkezősor, forrasztócsúccsal, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLD 5.08V/42/180 3.2SN ... | Változat                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1725840000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 42, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248062133              |                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                                                                                                                                        |

## SLDV 5.08/180B




Tűs érintkezősor, forrasztócsúccsal, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLD 5.08V/42/180B 3.2SN... | Változat                                                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1726930000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 42, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248062829              |                                                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                                                                                                                                                         |

## SLDV 5.08/90



Tűs érintkezősor, forrasztócsúccsal, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## BLZP 5.08HC/21/90 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmuller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLD 5.08V/42/90 3.2 SN ... | Változat                                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1725360000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 42, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248060764              |                                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                                                                                                                                       |

## SLDV 5.08/90B




Tűs érintkezősor, forrasztócsúccsal, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLD 5.08V/42/90B 3.2 SN... | Változat                                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1726470000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 42, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248061440              |                                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                                                                                                                                                        |

## SL-SMT 5.08/180 Box



Hőálló, egyenes, tűs érintkezősor. Dobozban vagy szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forrasztócsúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/21/180 3.... | Változat                                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1838170000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248348237              |                                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                                                                         |

## BLZP 5.08HC/21/90 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## SL-SMT 5.08/180G Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/21/180G 3... | Változat                                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1838400000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248348466              |                                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                                                                       |

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



Hőálló, 90°-os tűs érintkezősor Dobozban vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/21/90 3.2... | Változat                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1780140000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248165469              |                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                                                                        |

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## BLZP 5.08HC/21/90 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Ellendarab

### Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/21/90G 3.... | Változat                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1780370000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 90° |
| GTIN (EAN)     | 4032248165698              | Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                 |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                           |

### SLS 5.08/180 SN




Dugók húzókegyeles csavaros huzalcsatlakozási rendszerrel. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21,5 A (IEC) / 15 A (UL)

### Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLS 5.08/21/180 SN OR BX   | Változat                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1644880000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 180°                                     |
| GTIN (EAN)     | 4008190284091              | Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz |
| Qty.           | 12 ST                      |                                                                                                     |

### SLS 5.08/180B



Dugók húzókegyeles csavaros huzalcsatlakozási rendszerrel. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21,5 A (IEC) / 15 A (UL)

### Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLS 5.08/21/180B SN OR ... | Változat                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1645190000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 180°                                     |
| GTIN (EAN)     | 4008190284404              | Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz |
| Qty.           | 12 ST                      |                                                                                                     |