Adatlap

# SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | Beépített dugók, Felerősítő menet: , Pólusszám: |
| Rendelési szám | 1950270000 |
| Típus | SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA |
| GTIN (EAN) | 4032248632794 |
| Qty. | 1 Darab |

# Adatlap

## SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| ROHS | Megfelel |

### Méretek és tömegek

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 16.72 g |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

### Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ház fő anyaga | Nemesacél, rozsdamentes | Kábelcsavarzat | PG 9, M 20 |

### Általános adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ház fő anyaga | Nemesacél, rozsdamentes | Kábelcsavarzat | PG 9, M 20 |
| Alapanyag | PVC | 2. csatlakozás | Csavar |
| Vezeték külső átm. | - | | |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003568 | ETIM 9.0 | EC003568 |
| ETIM 10.0 | EC003568 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-10 | | |

# SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rajzok

### Póluskiosztás