

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Beépített dugók, Felerősítő menet: , Pólusszám:
Rendelési szám	1950270000
Típus	SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA
GTIN (EAN)	4032248632794
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Nettó tömeg 16.72 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Ház fő anyaga Nemesacél, rozsdamentes Kábelcsavarzat PG 9, M 20

Általános adatok

Ház fő anyaga Nemesacél, rozsdamentes Kábelcsavarzat PG 9, M 20
Alapanyag PVC 2. csatlakozás Csavar
Vezeték külső átm. -

Besorolások

ETIM 8.0 EC003568 ETIM 9.0 EC003568
ETIM 10.0 EC003568 ECLASS 14.0 27-44-01-10
ECLASS 15.0 27-44-01-10

