

## HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetővel, így helyet takarít meg.

## Általános rendelési adatok

Változat	Vezetékjelölők, Vezeték és kábeljelölők, 4.2 - 5.8 mm, 50.8 x 11.3 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">1961920000</a>
Típus	HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y
GTIN (EAN)	4032248642618
Qty.	2500 Darab

## HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.77 mm	Mélység (coll)	0.0303 inch
Magasság	50.8 mm	Magasság (coll)	2 inch
Szélesség	11.3 mm	Szélesség (coll)	0.4449 inch
Nettó tömeg	0.38 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	Nyomatás típusa	üres
Szélesség	11.3 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C	Szín	sárga
Halogén	Nem	Alapanyag	Poliiolefin
Nyomatott karakterek	nélkül	Javasolt iparágak	Közlekedéstechnika
kompatibilis nyomtató	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm <sup>2</sup>	Vezeték külső átmérő, max.	5.8 mm
Vezeték külső átmérő, min.	4.2 mm	Zsugorodás mértéke	2:1
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Szövegmező szélessége	50.8 mm
Szövegmező magassága	10.5 mm	Vezeték külső átm.	4.2 - 5.8 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	4 - 10 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Qty.	1 ST		

## THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1357420000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Qty.	1 ST		

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	