

IE-PH-RJ45-TH-GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller IP20 krimpelt változatú dugaszolható csatlakozásainak használatát leginkább a különböző színű, csomósodásgátló hüvelyekkel ajánljuk, amelyek megkönnyítik a dugaszok azonosítását, illetve védik a rögzítőkarokat és megakadályozzák a kábelek hajlítás miatti deformációját.

Jellemzők:

- 7 különböző szín

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | Vezetéktörés-gátló, szürke |
| Rendelési szám | 1962440000 |
| Típus | IE-PH-RJ45-TH-GY |
| GTIN (EAN) | 4032248644476 |
| Qty. | 10 Darab |

Műszaki adatok**Tanúsítványok**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 2.4 g |
|-------------|-------|

Hőmérsékletek

| |
|-------------------|
| Üzemi hőmérséklet |
|-------------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001679 | ETIM 9.0 | EC001679 |
| ETIM 10.0 | EC001679 | ECLASS 14.0 | 27-06-04-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-12 | | |