



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 4.
(IEC24702) változat szerint, műanyag, üres ház

Általános rendelési adatok

Változat	Üres ház, Dugóház, 4. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67
Rendelési szám	1962520000
Típus	IE-PH-V04P
GTIN (EAN)	4032248644650
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Méreték és tömegek

Mélység	60.2 mm	Mélység (coll)	2.3701 inch
Magasság	20.1 mm	Magasság (coll)	0.7913 inch
Szélesség	21.2 mm	Szélesség (coll)	0.8346 inch
Nettó tömeg	12.8 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	PA UL 94 V0
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750


Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	------------------------	---------------------------	---------

Besorolások


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Méretrajz



Tartozékok

RJ45




RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-RJ45-FH	Változat
Rendelési szám	1962730000	Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45, szerszám nélkül működtethető, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248654017	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PI-RJ45-TH	Változat
Rendelési szám	1962720000	Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45 krimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
Qty.	10 ST	

LWL-LC



FO LC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat


Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-2LC-MM	Változat
Rendelési szám	1962780000	LC-betét, Csatlakozóbetét 2 LC, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248644865	
Qty.	10 ST	

Tartozékok

Hybrid

Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-HYB-10P	Változat
Rendelési szám	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Változat
Rendelési szám	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Qty.	300 ST	

porvédő sapkák

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen



Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V04P	Változat
Rendelési szám	1963890000	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248646319	
Qty.	10 ST	

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 ST	